Solutions d'étalonnage de la conductivité

Une année de conservation !

Série CDSA

RoHS

- **Idéal pour étalonner tous vos instruments de conductivité**
- **4 gammes courantes disponibles en livraison rapide**
- **Certification de conformité NIST en option**

Les solutions de conductivité sont utilisées pour étalonner la plupart des instruments de conductivité présentés dans cette section. Pour étalonner un instrument, sélectionnez une solution de conductivité proche de la plage de mesure et étalonnez l'instrument pour obtenir une précision optimale du système.

Remarque : *le certificat de conformité d'étalonnage est disponible au moment de l'achat. suffixe « **-NIST** » à la référence du modèle ; affiche le coût supplémentaire, y **CAL-CDS** pour commander.*

***** 6 mois de conservation.*

***Exemples de commande : CDSA-1500**, solution de conductivité 1 500 µS/cm.*

***CDSA-450**, solution de conductivité 450 µS/cm.*

PHA-77.

Le PHA-77, un porte-électrode à trois bras.

Pour commander

Modèle n°	Description
CDSA-10*	Solution de conductivité 10 µS/cm
CDSA-15*	Solution de conductivité 15 µS/cm
CDSA-1413	Solution de conductivité 1 413 µS/cm
CDSA-45	Solution de conductivité 45 µS/cm
CDSA-450	Solution de conductivité 450 µS/cm
CDSA-1500	Solution de conductivité 1 500 µS/cm
CDSA-4500	Solution de conductivité 4 500 µS/cm
CDSA-15000	Solution de conductivité 15000 µS/cm
CDSA-45000	Solution de conductivité 45000 µS/cm
CAL-CDS	NIST cert
PHA-77	Porte-électrode à trois bras