## CAPTEURS HYGIÉNIQUES DE TEMPÉRATURE

***Capteurs de thermistance flexibles et hermétiques à isolation PFA pour utilisation en environnements humides et corrosifs***

### Série HSTH-44000

- Disponibles dans 3 valeurs standard de résistance
- Isolation PFA très résistante aux huiles et produits chimiques
- 1, 2 ou 3 m (40, 80 ou 120") de câble multibrins 26 AWG isolé et gainé PFA avec fils dénudés
- Stérilisation facile pour les utilisations dans l'alimentaire
- Taille réduite permettant un temps de réponse rapide
- Plage de température de -80 à 150 °C (-112 à 302 °F)




HSTH-44033-40, représenté en taille réduite.

## Pour commander

| Modèle N° | Résistance | Interchangeabilité de 0 à 70 °C | Longueur de câble |
|---|---|---|---|
| **HSTH-44033-40** | 2 252 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 1 m (40"), fils dénudés |
| **HSTH-44033-80** | 2 252 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 2 m (80"), fils dénudés |
| **HSTH-44033-120** | 2 252 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 3 m (120"), fils dénudés |
| **HSTH-44034-40** | 5 000 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 1 m (40"), fils dénudés |
| **HSTH-44034-80** | 5 000 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 2 m (80"), fils dénudés |
| **HSTH-44034-120** | 5 000 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 3 m (120"), fils dénudés |
| **HSTH-44031-40** | 10 000 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 1 m (40"), fils dénudés |
| **HSTH-44031-80** | 10 000 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 2 m (80"), fils dénudés |
| **HSTH-44031-120** | 10 000 Ω @ 25 °C | ±0,1 °C | 3 m (120"), fils dénudés |

***Remarques :*** *pour les longueurs sur mesure supérieures à 3 m (120"), modifiez* ***« -40 », « -80 », ou « -120 »*** *à la fin de la référence en la remplaçant par la longueur de votre choix (en pouces). Des frais additionnels s'appliquent par pouce. Pour une prise téléphonique, ajoutez* ***« -PP »*** *à la fin de la référence (option payante).*
***Exemples de commande : HSTH-44033-40,*** *capteur de thermistance flexible scellé, 2 252 Ω à 25 °C, interchangeabilité de ±0,1 °C, câble de 1 m (40") de long avec fils dénudés.*
***HSTH-44031-80-PP,*** *capteur de thermistance flexible scellé, 10 000 Ω à 25 °C, interchangeabilité de ±0,1 °C, câble de 2 m (80") de long avec fils dénudés et prise téléphonique.*

Connecteurs OSTW-U-MF.

Thermomètre portable haute précision 450-ATH.

Contrôleurs/débitmètres thermistance de précision, ⅛ DIN, série DP25-TH.