

Câble d'extension pour thermocouples avec connecteurs M8 et M12 surmoulés

Série M8C et M12C

- ✓ Disponible en constructions M8 et M12
- ✓ Connecteurs femelles se raccordent aux connecteurs de capteur mâles (broche)
- ✓ Câbles M12 avec fils compensés de thermocouple
- ✓ Fils avec isolation et gaine en silicone

Représentation du M12C-SIL-K-S-F-3 en taille réelle.

Représentation du M8C-SIL-K-S-F-3 en taille réelle.

Codes de couleurs du thermocouple			
Type TC	Positif	Négatif	Gaine
Jl (CEI)	Noir	Blanc	Noire
Kl (CEI)	Vert	Blanc	Verte
J (ANSI)	Blanc	Rouge	Marron
K (ANSI)	Jaune	Rouge	Jaune

Pour commander consultez omega.fr/m12ccables pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Modèle n°	Type de thermocouple	Longueur de câble	Orientation du connecteur
Câbles d'extension M12			
M12C-SIL-J-S-F-1.5	J	1,5 m	Droit
M12C-SIL-K-S-F-1.5	K	1,5 m	Droit
M12C-SIL-J-S-F-3	J	3,0 m	Droit
M12C-SIL-K-S-F-3	K	3,0 m	Droit
M12C-SIL-K-S-F-5	K	5,0 m	Droit
M12C-SIL-Jl-S-F-1.5	Jl	1,5 m	Droit
M12C-SIL-Kl-S-F-1.5	Kl	1,5 m	Droit
M12C-SIL-Jl-S-F-3	Jl	3,0 m	Droit
M12C-SIL-Kl-S-F-3	Kl	3,0 m	Droit
M12C-SIL-Kl-S-F-5	Kl	5,0 m	Droit
Câbles d'extension M8			
M8C-SIL-J-S-F-1.5	J	1,5 m	Droit
M8C-SIL-K-S-F-1.5	K	1,5 m	Droit
M8C-SIL-J-S-F-3	J	3,0 m	Droit
M8C-SIL-K-S-F-3	K	3,0 m	Droit
M8C-SIL-J-S-F-5	K	5,0 m	Droit
M8C-SIL-K-S-F-5	K	5,0 m	Droit
M8C-SIL-Jl-S-F-1.5	Jl	1,5 m	Droit
M8C-SIL-Kl-S-F-1.5	Kl	1,5 m	Droit
M8C-SIL-Jl-S-F-3	Jl	3,0 m	Droit
M8C-SIL-Kl-S-F-3	Kl	3,0 m	Droit
M8C-SIL-Jl-S-F-5	Jl	5,0 m	Droit
M8C-SIL-Kl-S-F-5	Kl	5,0 m	Droit

Exemples de commande : M12C-SIL-J-F-3, câble d'extension de thermocouple, câble isolé et gainé en silicone de type J, 3 m de longueur avec une extrémité connecteur femelle M12 droit.

M8C-SIL-K-S-F-5, câble d'extension de thermocouple, câble isolé et gainé en silicone de type K, 1,5 m de longueur avec une extrémité connecteur femelle M8 droit.