


ACCESSOIRES HYGIÉNIQUES

Assemblages de câbles micro-CC Pour sondes, capteurs et transmetteurs

Série M12C

- Câbles d'extension avec connecteur femelle M12
- Contacts dorés
- Gaine/isolation en PVC et polyuréthane
- Disponible en diverses longueurs
- Raccordement droit ou à angle droit
- Configurations de câble incluant des extrémités connecteur et fil dénudé ou des connecteurs aux deux extrémités



Extrémité de fil dénudé représentée.

M12C-PUR-4-S-F-5

Tous les modèles sont représentés à échelle réduite.

Câbles en polyuréthane extrêmement flexibles pour les applications d'automatisation.

Écrou en laiton nickelé.

M12C-PUR-4-R-F-5 avec connecteur à angle droit.

M12C-PUR-4-S-F-5.

Câbles gainés en PVC résistant pour applications de lavage.

Écrou 316 SS.


M12C-PVC-4-R-F-5 avec connecteur à angle droit.

M12C-PVC-4-S-F-5.

M12-R-F-FM.

M12-S-F-FM.

Connecteurs pouvant être installés sur site.



Codes de couleurs

Broche 1	Broche 2	Broche 3	Broche 4
Marron	Blanc	Bleu	Noir

Pour commander : consultez omega.fr/m12c pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Modèle n°	Connecteur n°1	Connecteur n°3	Longueur de câble	Gaine d'isolation
M12C-PUR-4-S-F-2	Fiche M12 droite	Fils dénudés	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-2	Fiche M12 à angle	Fils dénudés	2 m (6,5')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-5	Fiche M12 droite	Fils dénudés	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-5	Fiche M12 à angle	Fils dénudés	5 m (16,4')	PUR
M12C-PUR-4-S-F-10	Fiche M12 droite	Fils dénudés	10 m (32,6')	PUR
M12C-PUR-4-R-F-10	Fiche M12 à angle	Fils dénudés	10 m (32,6')	PUR
M12C-PVC-4-S-F-5	Fiche M12 droite	Fils dénudés	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-5	Fiche M12 à angle	Fils dénudés	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-F-10	Fiche M12 droite	Fils dénudés	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-R-F-10	Fiche M12 à angle	Fils dénudés	10 m (32,6')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-2	Fiche M12 droite	Prise M12 à angle	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-R-F-5	Fiche M12 droite	Prise M12 à angle	5 m (16,4')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-2	Fiche M12 droite	Prise M12 droite	2 m (6,5')	PVC
M12C-PVC-4-S-M-S-F-5	Fiche M12 droite	Prise M12 droite	5 m (16,4')	PVC
M12-S-F-FM	Prise M12 droite – peut être installée sur site †		Sans objet	Sans objet
M12-S-M-FM	Fiche M12 droite – peut être installée sur site †		Sans objet	Sans objet
M12-R-F-FM	Prise M12 à angle – peut être installée sur site †		Sans objet	Sans objet
M12-R-M-FM	Fiche M12 à angle – peut être installée sur site †		Sans objet	Sans objet

† Connecteur M12 à 4 broches pouvant être installé sur site avec des bornes de type †.

Exemples de commande : M12C-PVC-4-R-F-5, assemblage de câbles série M12C, raccordement à angle droit, câble PVC, 5 m (16,4') de longueur. M12C-PUR-4-S-F-2, assemblage de câbles série M12C, raccordement droit, câble polyuréthane, 2 m (6,5') de longueur.