


Accessoires pour connecteur

Pour connecteurs céramique et à trois broches

Serre-câbles

Pour commander	Consultez omega.fr/hightemp_std_con_acc pour obtenir les tarifs et d'autres informations
Modèle n°	Connecteurs compatibles
PCLM-NHX	NHX, UHX, NHXH, UHXH
PCLM	NOX, UOX, OTP
PCLM-NMP	NMP
PCLM-MTP	MTP

Exemple de commande : PCLM-NHX, serre-câble pour connecteurs NHX, UHX, NHXH et UHXH.



Support de montage panneau

Modèle n°	Connecteurs compatibles	Espace entre vis - Dimension A		Tailles de vis
		(mm)	(pouces)	
HACL	NHX, UHX, NHXH, UHXH	34,9	1 3/8	6-32
XACL	NOX, UOX	34,9	1 3/8	6-32
SHACL	SHX, USHX	27,8	1 3/32	6-32
MTACL	MTP	29,6	1 11/64	3-48

Exemple de commande : HACL, support de montage panneau pour connecteurs NHX, UHX, NHXH et UHXH.



Agrafe de sûreté

Modèle n°	Connecteurs compatibles
HTCL	NHX, UHX, NHXH, UHXH

Exemple de commande : 1 sachet d'agrafes de sûreté HTCL, pour connecteurs NHX, UHX, NHXH et UHXH.



Serre-tube

Modèle n°	Connecteurs compatibles
X-BRLK-(*)-NHX	NHX, UHX, NHXH, UHXH
X-BRLK-(*)	NOX, UOX

*Insérer le diamètre de la sonde : « 116 » pour 1/16 de pouce (1,59 mm) « 18 » pour 1/8 de pouce (3,17 mm) « 316 » pour 3/16 de pouce (4,76 mm) ou « 14 » pour 1/4 de pouce (6,35 mm).

Exemple de commande : X-BRLK-316, serre-tube 3/16 de pouce pour connecteur NOX, UOX et OTP.



Liste des remises	
1-10	Prix net
11-49	5 %
50-99	10 %
100-999	15 %
1 000-4 999	20 %
5 000 et plus	25 %



Exemple de commande : BB-NHX-CR188-100, pack de 100 douilles à sertir en laiton pour sonde de 0,188 de diamètre.