

# Kit de test de température sur mesure OMEGAMARKER® SELECT-A-KIT™

Pour commander, sélectionnez  
OMEGAMARKER-Custom - (gamme)

Le kit comprend 10 crayons,  
un porte-crayon, un taille-crayon et  
une boîte de rangement

- ✓ Choix de combinaisons de températures sélectionnées par l'utilisateur
- ✓ Plage de 52 à 399 °C (125 à 750 °F)
- ✓ Kit de 10 crayons avec taille-crayon et boîte de rangement
- ✓ Porte-crayon individuel pour chaque crayon
- ✓ Crayons d'une longueur de 63 mm (2½")



Un outil inestimable pour ceux qui mesurent une multitude de températures différentes.

Pour obtenir les tarifs et d'autres informations, visitez [omega.fr/omegamarke\\_new](http://omega.fr/omegamarke_new)

Le marqueur OMEGAMARKER® est simple d'utilisation. Toutefois, quelques règles simples doivent être observées. OMEGAMARKERS ne peut être utilisé sur des surfaces lisses ou rugueuses à basse température. Lorsque vous appuyez fortement sur une surface rugueuse, OMEGAMARKER® se dépose sous forme poudre en créant une marque délébile. Pour utiliser correctement

OMEGAMARKERS, vous devez l'appliquer sur une surface préchauffée, lors du processus de chauffage, en adoptant les mesures de sécurités nécessaires. Lorsque la température n'est pas suffisamment élevée, la marque n'est pas visible, mais réapparaît dès que la température atteint un niveau suffisamment élevé pour faire fondre le marqueur. Cela signifie

que la température indiquée pour le marqueur OMEGAMARKER® est atteinte.

Les crayons permettent de tester la plupart des surfaces. Ils indiquent les températures comprises entre 52 et 399 °C (125 et 750 °F) et offrent une précision de ± 1 %. Chaque crayon mesure 63 mm (2½") de long.

Choisissez une de ces températures, voire plus, vous disposez de 10 crayons. N'importe quelle combinaison de °C et °F est envisageable

Deg. F	Deg. C								
100	38	200	93	294	146	392	200	550	288
104	40	203	95	300	149	400	204	554	290
109	43	206	97	302	150	410	210	572	300
119	48	212	100	306	152	413	212	575	302
122	50	213	101	311	155	419	215	600	316
125	52	219	104	313	156	425	218	650	343
131	55	225	107	320	160	428	220	662	350
140	60	230	110	325	163	437	225	700	371
150	66	239	115	329	165	446	230		
158	70	248	120	338	170	450	232		
163	73	250	121	344	173	455	235		
167	75	256	124	347	175	463	239		
169	76	257	125	350	177	475	246		
175	79	263	128	356	180	482	250		
176	80	266	130	363	184	488	253		
182	83	269	132	374	190	500	260		
185	85	275	135	375	191	518	270		
188	87	284	140	383	195	525	274		
194	90	288	142	388	198	536	280		



Exemple de commande : OMEGAMARKER-CUSTOM -150/200/300/300/325/325/325/350/350/400F, kit OMEGAMARKER sur mesure contenant 10 crayons à des températures spécifiées en °F.  
OMEGAMARKER-CUSTOM -38C/169F/288F/93C/110C/344F/163C/500F/280C/600F, kit OMEGAMARKER sur mesure contenant 10 crayons à des températures spécifiées en °C et °F.