




# Thermocouples auto-adhésifs

## Conception en silicone moulé pour surfaces planes et courbes

### Série SA-2

- ✓ Caoutchouc de silicone ultrafin assurant une flexibilité maximale
- ✓ Face auto-adhésive pour une réponse plus rapide
- ✓ 2 types disponibles, pour surfaces planes ou courbes
- ✓ Résistant à divers produits chimiques et huiles
- ✓ Plage de température de -50 à 200 °C
- ✓ Disponible pour les types J, K, T et E — Code couleur pour une reconnaissance instantanée du thermocouple
- ✓ Fil de thermocouple torsadé de 7/0,2 mm
- ✓ Fils dénudés en standard (choix de connecteurs disponible)



SA2F-KI, représenté à échelle réduite.

SA2C-KI représenté à échelle réduite.

Ces capteurs sont disponibles en deux types de montages différents pour les surfaces planes ou courbes. Le capteur de thermocouple intégral est collé sur la surface interne de la bande en aluminium auto-adhésive, qui assure des réponses plus rapides.

### Caractéristiques

#### Dimensions :

**SA2C** : 15 x 50 x 6,4 mm  
(0,59 x 1,97 x 0,25")

**SA2F** : 35 x 12 x 6,4 mm  
(1,38 x 0,47 x 0,25")

**Câble** : fil de thermocouple torsadé de 7/0,2 mm, longueurs 1 m et 2 m ; longueurs personnalisées disponibles

**Pour commander : consultez [omega.fr/sa2c\\_sa2f-rtd](http://omega.fr/sa2c_sa2f-rtd) pour obtenir les tarifs et d'autres informations**

Modèle n°	Description
SA2C-(*)I	Capteur pour surface courbe 15 x 50 mm, câble de 1 m, extrémités dénudées
SA2C-(*)I-2M	Capteur pour surface courbe 15 x 50 mm, câble de 2 m, extrémités dénudées
SA2C-(*)I-3M	Capteur pour surface courbe 15 x 50 mm, câble de 3 m, extrémités dénudées
SA2C-(*)I-SMPW-CC	Capteur pour surface courbe 15 x 50 mm, câble de 1 m, connecteur mini mâle ultime
SA2F-(*)I	Capteur pour surface plane 35 x 12 mm, câble de 1 m, extrémités dénudées
SA2F-(*)I-2M	Capteur pour surface plane 35 x 12 mm, câble de 2 m, extrémités dénudées
SA2F-(*)I-3M	Capteur pour surface plane 35 x 12 mm, câble de 3 m, extrémités dénudées
SA2F-(*)I-SMPW-CC	Capteur pour surface plane 35 x 12 mm, câble de 1 m, connecteur mini mâle ultime

\* Précisez le type de thermocouple : J, K, T ou E.

Pour un connecteur de taille standard, remplacez le suffixe « **SMPW-CC** » dans la référence du modèle par « **QSTW-CC** » ; aucun coût supplémentaire. Du câble supplémentaire est disponible ; coût supplémentaire au mètre.

**Exemple de commande : SA2C-KI-2M-SMPW-CC**, capteur en silicone auto-adhésif pour surfaces courbes, de type K, câble de 2 m avec connecteur mini mâle supérieur à serre-câble.