

Thermocouple à visser



RESPECTE OU DÉPASSE
LIMITES SPÉCIALES
D'ERREUR (LSE)
ET EN 60584-2
Classe de tolérance 1

- Pour vis M3,5, M4, M4,5 et M6
- En stock avec fils dénudés
- Soie de verre utilisable jusqu'à 480 °C PFA utilisable jusqu'à 260 °C
- Nous contacter pour des options de câble isolé Kapton et des longueurs ou tailles sur mesure
- Fil thermocouple monobrin de 0,8 mm de diamètre
- Jonction à la masse

Dimensions de la rondelle de fixation

Taille des vis M3,5 M4 :
6,5 mm L x 22 l

Taille des vis M4,5 M6 :
9 mm L x 25 l



Pour commander, consultez omega.fr/wt pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Modèle N° Longueur 300 mm	Modèle N° Longueur 600 mm	Modèle N° Longueur 1 m	Modèle N° Longueur 2 m	Diamètre de rondelle mm	Type de vis (nominal)
ISOLATION EN VERRE					
WT(*)I-6-M300	WT(*)I-6-M600	WT(*)I-6-1M	WT(*)I-6-2M	3,68	M3,5
WT(*)I-8-M300	WT(*)I-8-M600	WT(*)I-8-1M	WT(*)I-8-2M	4,32	M4
WT(*)I-10-M300	WT(*)I-10-M600	WT(*)I-10-1M	WT(*)I-10-2M	4,95	M4,5
WT(*)I-14-M300	WT(*)I-14-M600	WT(*)I-14-1M	WT(*)I-14-2M	6,60	M6
ISOLATION EN PFA					
WT(*)I-6-M300-TT	WT(*)I-6-M600-TT	WT(*)I-6-1M-TT	WT(*)I-6-2M-TT	3,68	M3,5
WT(*)I-8-M300-TT	WT(*)I-8-M600-TT	WT(*)I-8-1M-TT	WT(*)I-8-2M-TT	4,32	M4
WT(*)I-10-M300-TT	WT(*)I-10-M600-TT	WT(*)I-10-1M-TT	WT(*)I-10-2M-TT	4,95	M4,5
WT(*)I-14-M300-TT	WT(*)I-14-M600-TT	WT(*)I-14-1M-TT	WT(*)I-14-2M-TT	6,60	M6

* Préciser le type de thermocouple : J, K, T ou E. Les fils dénudés sont standard. Pour commander d'autres terminaisons, ajouter le suffixe « -L » à la référence du modèle pour des cosses #10 pour un coût supplémentaire. Pour un connecteur mâle OSTW standard, ajouter le suffixe « -OSTW-M » à la référence du modèle pour un coût supplémentaire, ou pour un connecteur femelle, ajouter le suffixe « -OSTW-F » à la référence du modèle pour un coût supplémentaire. Pour la version moulée du connecteur mâle standard à broches rondes, ajouter le suffixe « -LRTC » à la référence du modèle pour un coût supplémentaire. Pour un connecteur mâle OSTW miniature, ajouter le suffixe « -SMPW-M » à la référence du modèle pour un coût supplémentaire, ou pour un connecteur femelle, ajouter le suffixe « -SMPW-F » à la référence du modèle pour un coût supplémentaire. Pour la version moulée du connecteur mâle miniature, ajouter le suffixe « -SRTC » à la référence du modèle pour un coût supplémentaire. Pour commander une longueur de fil de plus de 2 m, changer « 2M » dans la référence du modèle pour la longueur souhaitée en mètres, pour un coût supplémentaire par mètre supplémentaire par rapport au prix pour 2 m.

Exemple de commande : WTJI-6-M300, thermocouple à visser, type J, vis M3,5, longueur de 300 mm, fil isolé en soie de verre.