


Accessoires pour connecteur

Pour connecteurs de taille standard

OSTW-SC-T
représenté



Connecteur
vendu séparément.



Représentation
du GST-SC-K


Porte-fil (bobine)

Modèle n°	Connecteurs compatibles
OSTW-SC-(*)	USTW, OSTW, HSTW
GST-SC-(*)	GST

*Insérez l'étalonnage du thermocouple : J, K, T, E, R/S, N ou U
(non compensé)



Serre-tube
double élément
DX-BRLK.



Serre-tube
X-BRLK.

Serre-tube (simple et double élément)

Modèle n°	Connecteurs compatibles
X-BRLK-(*)	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST, OTP
DX-BRLK-(*)	USTW, OSTW, OGP, pen HSTW

*Insérez le diamètre de la sonde : « 116 » pour $\frac{1}{16}$ ", « 18 » pour $\frac{1}{8}$ ", « 316 » pour $\frac{3}{16}$ "
ou « 14 » pour $\frac{1}{4}$ ".

Exemples de commande : X-BRLK-14, serre-tube pour sondes $\frac{1}{4}$ ".
DX-BRLK-14, serre-tube double élément pour sondes $\frac{1}{4}$ ".

SSRT-316-10




Tube de réduction de contrainte standard

Modèle n°	Connecteurs compatibles
SSRT-316-(*)	OST, OSTW, HSTW, USTW, OGP, OTP, GST, HGST, DTC
SSRT-18-(*)	
SSRT-332-(*)	

*Insérez la quantité par paquet : sélectionnez 5, 10, 50 ou 100

Le chiffre central indique le diamètre interne du tube. « 316 » pour $\frac{3}{16}$ ", « 18 » pour $\frac{1}{8}$ ",
« 332 » pour $\frac{3}{32}$ ".

Serre-câble PCLM.



Serre-câble

Modèle n°	Connecteurs compatibles
PCLM	USTW, OSTW, OGP, HSTW, OTP
PCLM-DTC	DTC
PCLM-GST	GST, HGST

Serre-câble avec ferrite

Modèle n°	Connecteurs compatibles
PCLM-FT	OSTW, HSTW, OGP, HGST, GST, OTP

Agrafe de sûreté SFCL



Agrafes de sûreté

Modèle n°	Connecteurs compatibles
SFCL	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST

Support de
montage
panneau trou
rond RSACL



Support de
montage panneau
SACL



Ø Orifices de fixation
34,9 mm (1,375").
Nécessite des orifices
dégagement de 3,8
mm (0,150") dans le
panneau.

Supports de montage panneau, trou rond

Modèle n°	Connecteurs compatibles
RSACL	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST

Supports de montage panneau

Modèle n°	Connecteurs compatibles
SACL	USTW, OSTW, OGP, GST, HSTW, HGST
TACL	OTP




Accessoires pour connecteur



Enveloppe caoutchouc – SRB
Jusqu'à 95 °C (203 °F)
SRBS, Jusqu'à 230 °C (446 °F)

Enveloppes caoutchouc

Modèle n°	Connecteurs compatibles
SRB	USTW, OSTW, OGP, HSTW
SRBS	USTW, OSTW, OGP, HSTW



Douilles à sertir
en laiton ou inox
Bague également
disponible



Douilles à sertir

Pour commander, consultez omega.fr/ostw-sc_std_con_acc pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Modèle n°	Type	Diam. A-DI mm (pouces)	Diam. B mm (pouces)	Diam. C-DE mm (pouces)	Diam. D mm (pouces)	Diam. E mm (pouces)	Connecteurs compatibles
(*)B-OST-CR1,5 MM-(**)	1	1,57 (.062)	3,25 (.128)	2,94 (.116)	Sans objet	Sans objet	OST, OSTW, HST, HSTW, GST, UST, USTW, HFSTW, OGP, OTP, NOX, NHX, NHHX, UHX
(*)B-OST-CR062-(**)	1	1,65 (.065)	3,25 (.128)	2,94 (.116)	Sans objet	Sans objet	
(*)B-OST-CR2,0 MM-(**)	1	2,05 (.081)	3,25 (.128)	2,94 (.116)	Sans objet	Sans objet	
(*)B-OST-CR093-(**)	1	2,43 (.096)	3,25 (.128)	4,69 (.185)	Sans objet	Sans objet	
(*)B-OST-CR3,0 MM-(**)	1	3,09 (.122)	3,96 (.156)	4,69 (.185)	Sans objet	Sans objet	
(*)B-OST-CR125-(**)	1	3,25 (.128)	3,96 (.156)	4,69 (.185)	Sans objet	Sans objet	
(*)B-OST-CR4,5 MM-(**)	2	4,59 (.181)	4,36 (.172)	6,35 (.250)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	OST, OSTW, HST, HSTW, GST, UST, USTW, HFSTW, OGP, HFSTW, USTW, OTP, NOX, NHX, NHHX, UHX
(*)B-OST-CR188-(**)	2	4,85 (.191)	4,36 (.172)	6,35 (.250)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-OST-CR5,5 MM-(**)	2	5,58 (.220)	4,36 (.172)	7,87 (.310)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-OST-CR6,0 MM-(**)	2	6,09 (.240)	4,36 (.172)	7,87 (.310)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-OST-CR250-(**)	2	6,42 (.253)	4,36 (.172)	7,87 (.310)	5,33 (.210)	1,77 (.070)	
(*)B-DTC-CR250-(**)	3	6,09 (.240)	Sans objet	7,87 (.310)	Sans objet	Sans objet	
(*)B-DST-CR6,0 MM-(**)	3	6,42 (.253)	Sans objet	7,87 (.310)	Sans objet	Sans objet	DTC

Exemple de commande : **SB-OST-CR250-100**, paquet de 100 douilles à sertir en acier inoxydable pour sonde de 0,250" de diamètre.

(*) Insérer « B » pour cuivre (Brass) ou « S » pour acier inoxydable (Steel).
(**) Insérez la quantité : « 10 » ou « 100 ».
Le « **numéro CR** » indique le diamètre de sonde compatible.
Pour commander l'outil de sertissage à utiliser avec ces douilles, indiquez la référence **BB-OST-CT**.

Accessoires pour capots de serre-câble À utiliser avec les connecteurs OSTW ultimes de taille standard

Manchon standard de calage en silicone de 0,25" de long



Modèle n°	Diam. intérieur mm (pouces)	Diam. extérieur mm (pouces)	Longueur mm (pouces)	Connecteurs compatibles
SSRT-CC-018-(*)	3,18 (0,125)	4,77 (0,188)	6,35 (0,250)	OSTW-CC mâle ou femelle
SSRT-CC-332-(*)	2,38 (0,094)			
SSRT-CC-116-(*)	1,59 (0,063)			
SSRT-CC-132-(*)	0,79 (0,032)			

*Insérez la quantité : sélectionnez 5, 10, 50 ou 100.

Le chiffre central indique le diamètre interne du manchon de 0,75" de longueur.

OST-CC-TOOL représenté
à échelle réduite.



Tous les assemblages se font par le dessus.
Fil prêt : fil droit, boucle inutile
1st: Placez la plaque arrière et le corps du connecteur
2nd: Terminez le fil
3rd: Serrez les 4 vis captives

Outil d'assemblage

Modèle n°	Connecteurs compatibles
OST-CC-TOOL	OST mâle ou femelle
SMP-CC-TOOL	SMP mâle ou femelle

