




CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

Capteur RTD avec connecteur M12 pour le contrôle de procédés et des applications de test et de mesure, tailles standard

Série PR-26



- ✓ Boîtier soudé en acier inoxydable de type 316L
- ✓ Plage de température de fonctionnement : -50 à 500 °C (-58 à 932 °F) sur l'élément sensible, -50 à 250 °C (-58 à 482 °F) au connecteur
- ✓ Disponible avec ou sans filetage de fixation (Filetages de fixation de 1/4, 3/8 et 1/2 NPT disponibles)
- ✓ Éléments RTD, Pt100 ou Pt1000 en platine à 4 fils (CEI60751) classe A -50 à 300°C, classe B 300 à 500°C
- ✓ Connecteur M12 à 4 broches intégral pour une connexion facile
- ✓ Diamètre standard de 1/4 po
- ✓ Longueur minimale de 2 1/2 po
- ✓ Sondes pouvant être courbées (à 2 1/2 po de l'embout de la sonde), utilisant un rayon de courbure minimum suggéré de 2x le diamètre de la sonde
- ✓ Vibration Testé sous la norme MIL-STD-202G, Méthode 204D, Test de condition A, 10g de de 10 à 500 Hz (6" de long ou plus court)



Standard

Pour commander

Modèle n°	Élément	Longueur (pouces)	Filetages de fixation
PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, classe A	6,00	Aucun
PR-26B-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, classe A	6,00	1/2 NPT
PR-26C-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, classe A	6,00	3/8 NPT
PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, classe A	6,00	1/4 NPT
PR-26A-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, classe A	6,00	Aucun
PR-26B-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, classe A	6,00	1/2 NPT
PR-26C-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, classe A	6,00	3/8 NPT
PR-26D-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, classe A	6,00	1/4 NPT

Pour les longueurs autres que 6 po, changez « 0600 » dans le numéro du modèle par la longueur souhaitée, moyennant un coût supplémentaire par pouce au-delà de 6 po (exemple : 9 po = 0900, 4 1/2 po = 0450).

Exemples de commande : PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sonde de diamètre 1/4 po, 6 po de long avec élément Pt100, classe A, sans filetage de fixation, avec connecteur M12.

PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1, sonde de diamètre 1/4 po, 6 po de long avec élément Pt100, classe A, filetage de fixation de 1/4 NPT, avec connecteur M12.