

## Testeur de densité et de concentration relatives

La gamme DCB80



- Limites hautes et basses avec alarme sonore
- Échantillons aussi petits que de 50 cc
- Facile à utiliser

DCB83, représenté à échelle réduite.



La gamme DCB80 de testeurs de concentration et de densité relatives est basée sur la méthode de flottabilité d'Archimède. Les tests sont conformes aux normes GB/T13531, T5526, T5009, ASTM, JIS et ISO. Ces normes sont largement utilisées dans les laboratoires chimiques, alimentaires, d'aquaculture et de recherche. Le débitmètre peut également afficher la concentration de la solution directement selon la gravité spécifique de la solution de test.

### Caractéristiques

**Alimentation :** Adaptateur 9 Vcc (fourni)

**Dimensions :** 18,5 l x 21 L x 7,5 cm H (7,3 x 8,3 x 3 po)

**Poids :** 1 030 g (36,3 oz)

### Pour commander

Modèle n°	Description	Plage de mesure grammes	Plage de densité	Précision de densité, g/cm <sup>3</sup>	Précision de concentration
DCB81	Testeur de densité /concentration relative portable	0,001 à 120	0,0001 à 2,0000	0,0001	0,1 à 100,0 %
DCB83	Testeur de densité / concentration relative portable	0,01 à 300	0,001 à 2,000	0,001	0,1 à 100,0 %

Livré avec des poids, un crochet, 2 disjoncteurs, un adaptateur CA, un thermomètre et un manuel d'utilisation.

**Exemple de commande :** DCB81, testeur de densité / concentration relative portable, consultez le service commercial pour connaître les tarifs.