



INSTRUMENTS DE pH POUR LE TERRAIN ET LE LABORATOIRE

Testeurs de pH Litmustik® de poche à électrodes remplaçables

PHH-3X



- ✓ Mesure le pH et la température avec une précision de 0,1 pH et 1°
- ✓ Compensation automatique de température
- ✓ Électrodes remplaçables
- ✓ Mesure de 0 à 14 pH et de 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
- ✓ Écran LCD à 2 1/2 digits, 12,7 mm (0,5") de haut

Le PHH-3X regroupe l'électrode de pH et sa lecture dans un seul instrument de mesure compact : il est parfaitement adapté aux contrôles rapides de pH sur site. Cet instrument de poche mesure également la température ; par ailleurs, le modèle à électrode remplaçable contient un amplificateur de signal et une sonde de température pour les mesures de pH de température compensée.

L'affichage est réalisé par un écran LCD à 2 1/2 digits de 12,7 mm (0,5") et offre une résolution de 0,1 pour le pH et de 1° pour la température.

La compensation automatique de température (CAT) est proposée en série pour la plage de 0 à 70 °C (32 à 158 °F). Grâce au commutateur de sélection, l'utilisateur peut basculer facilement entre les lectures de pH et de température.

Caractéristiques

Plage de pH : 0,0 à 14,0 pH

Résolution : ±0,1 pH

Précision : ±0,1 CAT

Température

Plage : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)

Résolution : ±1 °C ou °F

Précision : ±1 °C (1 chiffre)

Affichage : Écran LCD à 2 1/2 digits, 12,7 mm (0,5") de haut

Batterie : trois piles de 55 V à l'oxyde d'argent (comprises)

Durée de vie des piles : 200 heures en fonctionnement continu

Dimensions : 152 mm H x 43 mm l x 23 mm de profondeur (6 x 1,7 x 0,9")

Poids : 113 g (4 oz)

Électrode : à jonction simple

Pièces exposées aux fluides

Boîtier : polycarbonate

Joint toriques : néoprène

Capteur : époxy

Mèche : polyéthylène



Pour commander

Modèle n°	Description
PHH-3X	Testeur de pH de poche
PHH-3X-KIT	Kit de test de pH, inclut le testeur et des capsules de tampon de pH 4, 7 et 10
PHH-3X-R	Électrode de rechange pour PHH-3X (à jonction simple)

Accessoires

Modèle n°	Description
PH-BATT-3	Pile de rechange de 1,55 V à l'oxyde d'argent (3 requises)
PHA-4	Bouteille de 500 ml (1 pinte) de solution tampon de pH 4,00
PHA-7	Bouteille de 500 ml (1 pinte) de solution tampon de pH 7,00
PHA-10	Bouteille de 500 ml (1 pinte) de solution tampon de pH 10,00

Livré complet avec trois piles de 1,55 V et manuel utilisateur.

Exemple de commande : PHH-3X-KIT, kit de test de poche, capsules de tampon de pH 4, 7 et 10 comprises,

PHH-3X-R, électrode de rechange.