


ADAPTATEURS ET BAGUES DE RÉDUCTION DE DIMENSIONS **STANDARDS**



- ✓ Conception robuste
- ✓ Disponibles en acier inoxydable, laiton ou acier au carbone
- ✓ Réduction jusqu'à 1/2 NPT
- ✓ Adaptation jusqu'à 1 NPT

ADAPTATEURS ET BAGUES

Bagues

Pour commander Consultez omega.com/mta_brk pour obtenir les tarifs et d'autres informations

FILETAGE NPT		SUR PLATS HEX POUCES	LONGUEUR POUCES	LAITON MODÈLE N°	ACIER INOX MODÈLE N°
MÂLE	FEMELLE				
ADAPTATEURS DE RÉDUCTION					
1/8	1/4	1 1/8	1,50	RA-18-14-BR	RA-18-14-SS
1/8	1/2	1 1/8	1,50	RA-18-12-BR	RA-18-12-SS
1/4	1/2	1 1/8	1,69	RA-14-12-BR	RA-14-12-SS
1/2	3/4	1 3/8	1,94	RA-12-34-BR	RA-12-34-SS
1/2	1	1 5/8	2,16	—	RA-12-1-SS
7/16-20	1/4	9/16	1,25	—	RA-716-14M-SS
7/16-20	1/4 femelle	3/4	1,31	—	RA-716-14F-SS
BAGUES DE RÉDUCTION					
1/4	1/8	7/8	1,09	RB-14-18-BR	RB-14-18-SS
1/2	1/8	7/8	1,09	RB-12-18-BR	RB-12-18-SS
1/2	1/4	7/8	1,09	RB-12-14-BR	RB-12-14-SS
3/4	1/2	1 1/8	1,17	RB-34-12-BR	RB-34-12-SS
1	1/2	1 3/8	1,36	RB-1-12-BR	RB-1-12-SS
1	3/4	1 3/8	1,36	RB-1-34-BR	RB-1-34-SS
1 1/4	3/4	1 3/4	1,48	—	RB-114-34-CS*
1 1/4	1	1 3/4	1,48	—	RB-114-1-CS*
1 1/2	1	2	1,56	—	RB-112-1-CS*

RACCORD À COMPRESSION OMEGALOK®



- ✓ Embout à action positive assurant une étanchéité à la pression
- ✓ Construction robuste en acier inoxydable ou laiton
- ✓ Diamètres de tubes de protection de 1/16" jusqu'à 1/2" Pour les raccords à compression métriques, voir la page C-8.

* Les raccords ne sont disponibles qu'en acier au carbone.

Exemple de commande : RB-12-14-SS, bagues de réduction 1/2 mâle et 1/4 femelle en acier inoxydable.

RACCORDS À COMPRESSION

TUBE DE PROTECTION DIA. EXT. po.	FILETAGE MÂLE NPT	LONGUEUR mm (pouce)	LAITON MODÈLE N°	Inox 316 MODÈLE N°
1/16	1/16	24,6 (0,97)	N/A	SSLK-116-116
1/16	1/8	26,2 (1,03)	BRLK-116-18	SSLK-116-18
1/8	1/8	30,0 (1,18)	BRLK-18-18	SSLK-18-18
1/8	1/4	35,6 (1,40)	BRLK-18-14	SSLK-18-14
3/16	1/8	31,0 (1,22)	BRLK-316-18	SSLK-316-18
3/16	1/4	46,0 (1,81)	BRLK-316-14	SSLK-316-14
1/4	1/8	32,8 (1,29)	BRLK-14-18	SSLK-14-18
1/4	1/4	37,6 (1,48)	BRLK-14-14	SSLK-14-14
5/16	1/4	39,1 (1,54)	N/A	SSLK-516-14
3/8	1/4	40,4 (1,59)	BRLK-38-14	SSLK-38-14
3/8	3/8	40,4 (1,59)	BRLK-38-38	SSLK-38-38
3/8	1/2	46,0 (1,81)	BRLK-38-12	SSLK-38-12
1/2	1/2	49,3 (1,94)	BRLK-12-12	SSLK-12-12

Remarque : Le PTFE ne peut être utilisé qu'avec des raccords à compression en acier inoxydable.

Exemple de commande : BRLK-18-18, raccord à compression 1/8 NPT en laiton pour des tubes de protection de 1/8" de dia. ext.

Olives de rechange - (lot de 10)

TUBES DIA. EXT.	LAITON	ACIER INOXYDABLE	PTFE
1/16	B-FER-1/16	SS-FER-1/16	T-FER-1/16
1/8	B-FER-1/8 (18)	SS-FER-1/8 (45)	T-FER-1/8 (75)
3/16	B-FER-3/16 (18)	SS-FER-3/16 (45)	T-FER-3/16 (75)
1/4	B-FER-1/4 (18)	SS-FER-1/4 (45)	T-FER-1/4 (75)
5/16	B-FER-5/16 (20)	SS-FER-5/16 (50)	T-FER-5/16 (80)
3/8	B-FER-3/8 (20)	SS-FER-3/8 (50)	T-FER-3/8 (80)
1/2	B-FER-1/2 (30)	SS-FER-1/2 (75)	T-FER-1/2 (115)

ADAPTATEURS DE FILETAGE MÉTRIQUES

Laiton

Acier inoxydable

CONVERTIT LES FILETAGES AUX UNITÉS IMPÉRIALES ET MÉTRIQUES

Pour commander consultez omega.fr/mta_brk pour obtenir les tarifs et d'autres informations


FEMELLE NPT	MÂLE BSPT*	SUR PLATS HEX mm	LONGUEUR mm	LAITON MODÈLE N°	ACIER INOXYDABLE MODÈLE N°
1/8	1/8-28	14	27,7	MTA1-1/8-1/8-BR	MTA1-1/8-1/8-SS
1/4	1/4-19	19	36,1	MTA1-1/4-1/4-BR	MTA1-1/4-1/4-SS
3/8	3/8-19	22	38,1	MTA1-3/8-3/8-BR	MTA1-3/8-3/8-SS
1/2	1/2-14	27	49,3	MTA1-1/2-1/2-BR	MTA1-1/2-1/2-SS
3/4	3/4-14	34	51,3	MTA1-3/4-3/4-BR	MTA1-3/4-3/4-SS
1	1-11	41	58,4	MTA1-1-1-BR	MTA1-1-1-SS
BSPT*	NPT				
1/4-19	1/4	19	36,3	MTA2-1/4-1/4-BR	MTA2-1/4-1/4-SS
3/8-19	3/8	22	38,4	MTA2-3/8-3/8-BR	MTA2-3/8-3/8-SS
1/2-14	1/2	27	49,8	MTA2-1/2-1/2-BR	MTA2-1/2-1/2-SS
NPT	BSPP				
1/8	1/8-28	14	25,1	—	MTA3-1/8-1/8-SS
1/4	1/4-19	19	33,5	MTA3-1/4-1/4-BR	MTA3-1/4-1/4-SS
3/8	3/8-19	22	35,8	MTA3-3/8-3/8-BR	MTA3-3/8-3/8-SS
1/2	1/2-14	27	44,2	MTA3-1/2-1/2-BR	MTA3-1/2-1/2-SS
3/4	3/4-14	34	48,0	MTA3-3/4-3/4-BR	MTA3-3/4-3/4-SS
1	1-11	41	53,3	MTA3-1-1-BR	MTA3-1-1-SS
BSPP	NPT				
1/4-19	1/4	19	27,4	MTA4-1/4-1/4-BR	MTA4-1/4-1/4-SS
3/8-19	3/8	22	32,3	MTA4-3/8-3/8-BR	MTA4-3/8-3/8-SS
1/2-14	1/2	27	41,9	MTA4-1/2-1/2-BR	MTA4-1/2-1/2-SS

* ISO 228/1, BS 2779.

Exemples de commande : MTA1-1/8-1/8-BR, 1/8 NPT femelle en laiton vers 1/8-28 mâle en BSPT.
MTA1-1/8-1/8-SS, adaptateur de filetage en acier inoxydable.

OMEGALOK® MÉTRIQUES RACCORDS À COMPRESSION

POUR LES SONDÉS MÉTRIQUES ET LES TUBES DE PROTECTION



Pour commander : consultez omega.fr/mta_brk pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Tubes de protection Dia. ext.	Filetage mâle	TUBE DE PROTECTION MÉTRIQUE / FILETAGE NPT		TUBE DE PROTECTION MÉTRIQUE / FILETAGE CONIQUE BSP		TUBE DE PROTECTION MÉTRIQUE / FILETAGE PARALLÈLE BSP				
		Type de filetage	Laiton Modèle N°	Acier inox. 316 Modèle n°	Type de filetage	Laiton Modèle N°	Acier inox. 316 Modèle N°	Type de filetage	Laiton Modèle N°	Acier inox. 316 Modèle N°
1,5 mm	1/8	NPT	BRLK-M15-18	SSLK-M15-18	BSPT	BRLK-M15-18T	SSLK-M15-18T	BSPP	BRLK-M15-18P	SSLK-M15-18P
3,0 mm	1/8	NPT	BRLK-M30-18	SSLK-M30-18	BSPT	BRLK-M30-18T	SSLK-M30-18T	BSPP	BRLK-M30-18P	SSLK-M30-18P
4,5 mm	1/8	NPT	BRLK-M45-18	SSLK-M45-18	BSPT	BRLK-M45-18T	SSLK-M45-18T	—	N/A	N/A
6,0 mm	1/8	NPT	BRLK-M60-18	SSLK-M60-18	BSPT	BRLK-M60-18T	SSLK-M60-18T	—	N/A	N/A
3,0 mm	1/4	NPT	BRLK-M30-14	SSLK-M30-14	BSPT	BRLK-M30-14T	SSLK-M30-14T	BSPP	BRLK-M30-14P	SSLK-M30-14P
4,5 mm	1/4	NPT	BRLK-M45-14	SSLK-M45-14	BSPT	BRLK-M45-14T	SSLK-M45-14T	—	N/A	N/A
6,0 mm	1/4	NPT	BRLK-M60-14	SSLK-M60-14	BSPT	BRLK-M60-14T	SSLK-M60-14T	BSPP	BRLK-M60-14P	SSLK-M60-14P
8,0 mm	1/4	NPT	BRLK-M80-14	SSLK-M80-14	BSPT	BRLK-M80-14T	SSLK-M80-14T	—	N/A	N/A
3,0 mm	3/8	—	N/A	SSLK-M30-38	—	N/A	SSLK-M30-38T	—	N/A	SSLK-M30-38P
6,0 mm	3/8	NPT	BRLK-M60-38	SSLK-M60-38	BSPT	BRLK-M60-38T	SSLK-M60-38T	BSPP	BRLK-M60-38P	SSLK-M60-38P
3,0 mm	1/2	—	N/A	SSLK-M30-12	BSPT	BRLK-M30-12T	SSLK-M30-12T	BSPP	BRLK-M30-12P	SSLK-M30-12P
4,5 mm	1/2	—	N/A	SSLK-M45-12	BSPT	BRLK-M45-12T	SSLK-M45-12T	BSPP	BRLK-M45-12P	SSLK-M45-12P
6,0 mm	1/2	NPT	BRLK-M60-12	SSLK-M60-12	BSPT	BRLK-M60-12T	SSLK-M60-12T	BSPP	BRLK-M60-12P	SSLK-M60-12P
8,0 mm	1/2	NPT	BRLK-M80-12	SSLK-M80-12	BSPT	BRLK-M80-12T	SSLK-M80-12T	—	N/A	N/A

Remarque : Le PFA ne peut être utilisé qu'avec des raccords à compression en acier inoxydable.

Exemples de commande : BRLK-M30-18, raccord à compression en laiton à filetage 1/8 NPT pour tube de protection de 3,0 mm de diamètre extérieur.
BRLK-M60-18, raccord à compression.