

Thermocouples isolés prêts à l'emploi

Série
5SRTC/5LRTC
Lot de 5



OMEGACAL™
Factory CAL
AVAILABLE
omega.co.uk

- ✓ Disponible en stock en lots de 5 pratiques
- ✓ Possibilité d'étalonnage
- ✓ Isolation en PFA utilisable jusqu'à 260 °C
- ✓ Isolation en soie de verre utilisable jusqu'à 480 °C
- ✓ Isolation en Kapton utilisable jusqu'à 260 °C
- ✓ Longueurs standards de 1 et 2 m
- ✓ Connecteur utilisable jusqu'à 220 °C

Longueurs, isolation et configuration personnalisées disponibles

BREVETÉ

Couvert par les brevets et demandes en instance américains et internationaux.



RESPECTE OU DÉPASSE
LIMITES SPÉCIALES
D'ERREUR (LSE)
ET EN 60584-2:
Classe de tolérance 1

Disponible avec isolation Kapton®



Taille miniature

Pour commander Consultez omega.com/5tc pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Modèle n° Code couleur CEI	AWG	Diamètre en mm	Isolation
5SRTC-GG-(*)I-20-(**)	20	0,81	Soie de verre
5SRTC-GG-(*)I-24-(**)	24	0,51	Soie de verre
5SRTC-GG-(*)I-30-(**)	30	0,25	Soie de verre
5SRTC-TT-(*)I-20-(**)	20	0,81	PFA
5SRTC-TT-(*)I-24-(**)	24	0,51	PFA
5SRTC-TT-(*)I-30-(**)	30	0,25	PFA
5SRTC-TT-(*)I-36-(**)	36	0,13	PFA
5SRTC-TT-(*)I-40-(**)	40	0,076	PFA
5SRTC-KK-(*)I-20-(**)	20	0,81	Kapton
5SRTC-KK-(*)I-24-(**)	24	0,51	Kapton
5SRTC-KK-(*)I-30-(**)	30	0,25	Kapton

* Préciser l'étalonnage J, K, T ou E.

** Indiquer la longueur, préciser « 1M » pour 1 m ou « 2M » pour 2 m de longueur.

Remarque : Coût supplémentaire par mètre, par lot de 5 sur les câbles GG, KK ou TT.

Exemple de commande : 5SRTC-TT-KI-36-2M, lot de 5 thermocouples de type K, 2 m de longueur et 0,13 mm de diamètre, avec isolation PFA, et connecteur miniature, avec réducteur de tension.

Taille standard

Pour commander Consultez omega.com/5tc pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Modèle n° Code couleur CEI	AWG	Diamètre en mm	Isolation
5LRTC-GG-(*)I-20-(**)	20	0,81	Soie de verre
5LRTC-GG-(*)I-24-(**)	24	0,51	Soie de verre
5LRTC-TT-(*)I-20-(**)	20	0,81	PFA
5LRTC-TT-(*)I-24-(**)	24	0,51	PFA
5LRTC-KK-(*)I-20-(**)	20	0,81	Kapton
5LRTC-KK-(*)I-24-(**)	24	0,51	Kapton

* Préciser l'étalonnage J, K, T ou E.

** Indiquer la longueur, préciser « 1M » pour 1 m ou « 2M » pour 2 m de longueur.

Remarque : Coût supplémentaire par mètre, par lot de 5 sur les câbles GG, KK ou TT.

Exemple de commande : 5LRTC-TT-KI-24-2M, lot de 5 thermocouples avec connecteur taille standard, 2 m de longueur et 0,5 mm de diamètre, avec isolation PFA.

Thermocouples isolés prêts à l'emploi

RESPECTE OU DÉPASSE
LIMITES SPÉCIALES
D'ERREUR (LSE)
ET EN 60584-2:
Classe de tolérance 1

OMEGACAL™
Factory CAL
AVAILABLE
omega.co.uk

avec connecteur standard ou miniature à porte-fil

5SC/5LSC
Lot de 5

- ✓ Disponible en stock en lots de 5 pratiques
- ✓ Possibilité d'étalonnage
- ✓ Thermocouples de type J, K, T et E
- ✓ Isolation en soie de verre utilisable jusqu'à 480 °C
- ✓ Isolation en PFA utilisable jusqu'à 260 °C
- ✓ Kapton® utilisable jusqu'à 316 °C
- ✓ Disponible en stock en longueurs de 1 et 2m (40 et 80")†
- ✓ Connecteur utilisable jusqu'à 220 °C




Représentation à échelle réduite.


BREVETÉ
Couvert par les brevets et demandes en instance américains et internationaux.

Thermocouples avec connecteur miniature à porte-fil

Pour commander				
Modèle n°**	Code couleur CEI	AWG	Diamètre en mm	Isolation
5SC-GG-(*)I-30-(**)		30	0,25	Soie de verre
5SC-TT-(*)I-30-(**)		30	0,25	PFA
5SC-TT-(*)I-36-(**)		36	0,13	PFA
5SC-TT-(*)I-40-(**)		40	0,076	PFA
5SC-KK-(*)I-30-(**)		30	0,25	Kapton



Le porte-fil offre un moyen pratique pour stocker les thermocouples.



Représentations des connecteurs à échelle réduite.

Thermocouples avec connecteur standard à porte-fil

Pour commander Consultez omega.fr/5tc pour obtenir les tarifs et d'autres informations				
Modèle n°	Code couleur CEI	AWG	Diamètre en mm	Isolation
5LSC-GG-(*)I-20-(**)		20	0,81	Soie de verre
5LSC-GG-(*)I-24-(**)		24	0,51	Soie de verre
5LSC-TT-(*)I-20-(**)		20	0,81	PFA
5LSC-TT-(*)I-24-(**)		24	0,51	PFA
5LSC-KK-(*)I-20-(**)		20	0,81	Kapton
5LSC-KK-(*)I-24-(**)		24	0,51	Kapton

* Préciser l'étalonnage J, K, T ou E.

**Indiquer la longueur : préciser « 1M » pour 1 m ou « 2M » pour 2 m de longueur.

† Consultez le service de ventes pour d'autres longueurs.

Remarque : coût supplémentaire par mètre, par lot de 5 sur les câbles GG, KK ou TT.

Exemples de commande : 5SC-TT-KI-36-2M, lot de 5 thermocouples de type K avec connecteur miniature à porte-fil, 2 m de fils 0,13 mm de diamètre, avec isolation PFA.

5LSC-GG-KI-20-2M, lot de 5 thermocouples de type K avec connecteur standard à porte-fil, 2 m de fils 0,8 mm de diamètre, avec isolation en soie de verre.