Thermomètres thermocouple sans fil et haute précision

Série HH802

1 ANNÉE GARANTIE — NIST — CE

Norme sans point

- **Modèle sans fil HH802W**
- **Entrées de type J/K**
- **Précision de lecture élevée de 0,05 %**
- **Comprend un certificat d'étalonnage NIST traçable (sans point)**
- **MAX/MIN, AVG (moyenne), REL (relative) et Hold (maintien)**
- **Mise hors tension automatique**
- **Alarme (sonore) haut/bas :**
- **Double affichage de température**
- **Fréquence d'échantillonnage de 1 seconde**
- **Logiciel Windows en option**
- **Adaptateur secteur (modèles USB uniquement) (en option)**

Le HH802U est un thermomètre thermocouple haute précision à double entrée J/K qui affiche deux températures (jusqu'à 5 digits) ainsi que le temps écoulé. Il est également équipé d'un port USB intégré, utilisable avec le logiciel Windows d'enregistrement de données en option. Il comporte également une prise d'alimentation CC pour une utilisation prolongée avec l'adaptateur secteur en option. Le HH802W remplace le port USB par une interface sans fil intégrée, permettant la transmission de données vers un PC sans utiliser de câble, en achetant le récepteur sans fil et le logiciel Windows (tous deux en option).

Modèle sans fil disponible ! Permet de surveiller jusqu'à 10 instruments avec 1 récepteur

HH802W double entrée J/K.

Fréquence des mesures : 1 fois par seconde
Environnement opérationnel : (0 à 50 °C) 10 à 70 % HR
Température de stockage : -20 à 60 °C, 0 à 80 % HR sans la pile
Pile : 4 piles AAA de 1,5 V (incluses)
Dimensions : 160 (H) x 83 (l) x 38 (P) mm (6,3 x 3,3 x 1,5")
Poids : 270 g (0,5 lb) piles incluses
Caractéristiques sans fil :
Plage de fréquences : USA : 900 MHz, Europe : de 868 à 868,6 MHz
Consommation électrique : 5 à 20 mA
Portée moyenne : 25 m (75')

Caractéristiques

Plage de mesures :
Type K : -200 à 1 370 °C (-328 à 2 498 °F)
Type J : -200 à 1 200 °C (-328 à 2 192 °F)
Précision : précision mesurée à 23 °C ±5 °C, <75 % HR
±(0,05 % lect. + 0,3 °C) -50 à 1 370 °C
±(0,05 % lect. + 0,7 °C) -50 à -200 °C
±(0,05 % lect. + 0,6 °F) -58 à 2 498 °F
±(0,05 % lect. + 1,4 °F) -58 à -328 °F

Pour commander ***consulter omega.fr/hh802_803 pour obtenir les tarifs et d'autres informations***

Modèle n°	HH802U	HH802W (Sans fil)
Unités	°C/°F	°C/°F
Affichage Temps écoulé	2 x 5 digits + Temps écoulé	2 x 5 digits + Temps écoulé
Types d'entrée	J, K	J, K
Nombre d'entrées	2	2
Sans fil	Non	Oui
Port USB	Oui	Non
Prise Jack CC	Oui	Non

Remarque : *toutes les unités sans fil sont des versions à bande de fréquence de 900 Mhz destinées aux États-Unis. Pour les versions européennes à bande de fréquence de 868 Mhz~868,6 Mhz, ajoutez le suffixe « **E** » (sans frais supplémentaires).*

Livré complet avec 4 piles « AAA », un thermocouple de type K (1 par canal), une coque en caoutchouc, un certificat NIST (sans point) et le manuel d'utilisation.

Exemples de commande : HH802W, *thermomètre haute précision avec transmetteur sans fil intégré et* ***HH800W-RSW*** *logiciel Windows et transmetteur sans fil,* ***OCW-3,*** *OMEGACARE℠ porte à 4 ans la durée de garantie standard de 1 an.*

Accessoires

Modèle N°	Description
HH800-ADAPTOR	Adaptateur secteur (modèles USB uniquement)
SC-800	Étui de transport souple avec attache-ceinture pour Série HH800, rendez-vous sur omega.com/hh806
HH800-SW	Logiciel pour Windows et câble USB (modèles USB uniquement)
HH800W-RSW	Logiciel pour Windows et récepteur sans fil (modèles sans fil uniquement) version américaine
HH800WE-RSW	Logiciel pour Windows et récepteur sans fil (modèles sans fil uniquement) version européenne