

Thermocouples à déconnexion rapide avec connecteurs miniatures

- Gaine acier inoxydable 304, 310, 316, 321, Inconel ou Super OMEGA CLAD™ XL
- Connecteur SMP avec code couleur
- Longueurs personnalisées disponibles
- Connecteur en nylon chargé de verre, utilisable jusqu'à 220 °C
- Connecteurs en polymère cristaux liquides et en céramique disponibles

Disponible comme



omega.co.uk

RESPECTE OU DÉPASSE
LIMITES SPÉCIALES
D'ERREUR (LSE)
ET EN 60584-2
Classe de tolérance 1

Représentation à échelle réduite.

Connecteur apparié avec serre-câble inclus

Sondes miniatures à déconnexion rapide



Pour commander Consultez omega.fr/jmqss pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Alliage/code couleur CEI	Diamètre de gaine en mm	N° modèle Longueur 150 mm	N° modèle Longueur 300 mm
Gaine inox 304 Fer-Constantan J	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SICSS-IM025(*)-150 SICSS-IM050(*)-150 SICSS-IM075(*)-150 JMQSS-IM100(*)-150 JMQSS-IM150(*)-150 JMQSS-IM300(*)-150	SICSS-IM025(*)-300 SICSS-IM050(*)-300 SICSS-IM075(*)-300 JMQSS-IM100(*)-300 JMQSS-IM150(*)-300 JMQSS-IM300(*)-300
Gaine inox 304 CHROMEGLA™-ALOMEGA™ K	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCASS-IM025(*)-150 SCASS-IM050(*)-150 SCASS-IM075(*)-150 KMQSS-IM100(*)-150 KMQSS-IM150(*)-150 KMQSS-IM300(*)-150	SCASS-IM025(*)-300 SCASS-IM050(*)-300 SCASS-IM075(*)-300 KMQSS-IM100(*)-300 KMQSS-IM150(*)-300 KMQSS-IM300(*)-300
Gaine CHROMEGLA™-ALOMEGA™ Super OMEGA CLAD™ XL K	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCAXL-IM025(*)-150 SCAXL-IM050(*)-150 SCAXL-IM075(*)-150 KMQXL-IM100(*)-150 KMQXL-IM150(*)-150 KMQXL-IM300(*)-150	SCAXL-IM025(*)-300 SCAXL-IM050(*)-300 SCAXL-IM075(*)-300 KMQXL-IM100(*)-300 KMQXL-IM150(*)-300 KMQXL-IM300(*)-300
Gaine OMEGA-P™-OMEGA-N™ Super OMEGA CLAD™ XL N	0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SNNXL-IM050(*)-150 SNNXL-IM075(*)-150 NMQXL-IM100(*)-150 NMQXL-IM150(*)-150 NMQXL-IM300(*)-150	SNNXL-IM050(*)-300 SNNXL-IM075(*)-300 NMQXL-IM100(*)-300 NMQXL-IM150(*)-300 NMQXL-IM300(*)-300
Gaine inox 304 CHROMEGLA™-Constantan E	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCXSS-IM025(*)-150 SCXSS-IM050(*)-150 SCXSS-IM075(*)-150 EMQSS-IM100(*)-150 EMQSS-IM150(*)-150 EMQSS-IM300(*)-150	SCXSS-IM025(*)-300 SCXSS-IM050(*)-300 SCXSS-IM075(*)-300 EMQSS-IM100(*)-300 EMQSS-IM150(*)-300 EMQSS-IM300(*)-300
Gaine inox 304 Cuivre-Constantan T	0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SCPSS-IM050(*)-150 SCPSS-IM075(*)-150 TMQSS-IM100(*)-150 TMQSS-IM150(*)-150 TMQSS-IM300(*)-150	SCPSS-IM050(*)-300 SCPSS-IM075(*)-300 TMQSS-IM100(*)-300 TMQSS-IM150(*)-300 TMQSS-IM300(*)-300
Gaine Inconel 600 OMEGALOY™ N	0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 3,00	SNNIN-IM025(*)-150 SNNIN-IM050(*)-150 SNNIN-IM075(*)-150 NMQIN-IM100(*)-150 NMQIN-IM150(*)-150 NMQIN-IM300(*)-150	SNNIN-IM025(*)-300 SNNIN-IM050(*)-300 SNNIN-IM075(*)-300 NMQIN-IM100(*)-300 NMQIN-IM150(*)-300 NMQIN-IM300(*)-300

* Précisez le type de jonction : « E » (exposée), « G » (à la masse) ou « U » (isolée). * Autres longueurs disponibles. Contactez le service commercial.
Pour commander avec une gaine Inconel, remplacez « SS » dans le numéro de modèle par « IN », sans surcoût. Le type J n'est pas disponible en version Inconel de 0,25 mm de diamètre. Exemple : **KMQIN-IM300G-150**. **Pour commander une gaine en inox 310, 316 ou 321**, remplacez « SS » dans le numéro de modèle par « 310SS », « 316SS » ou « 321SS » (respectivement), sans surcoût. Exemple : **TMQ321SS-IM300G-300**.
Exemple de commande : **KMQSS-IM300G-150**, sonde miniature à déconnexion rapide, Type K, gaine en acier inoxydable d'un diamètre extérieur de 3 mm, 150 mm de long, jonction à la masse.