Film polyester réversible à cristaux liquides/feuille plastique

Avec dos adhésif

Feuilles individuelles disponibles [31 x 31 cm (12 x 12")]

Le kit comprend 6 feuilles [15 x 31 cm (6 x 12")]

Série LCS

- ✓ Lecture facile
- ✓ Auto-adhésif
- ✓ Réutilisable

Ces films polyester à cristaux liquides/feuilles plastique peuvent aisément être coupés à n'importe quelle taille. Grâce à leur temps de réponse rapide, ces feuilles thermosensibles permettent une lecture visuelle rapide adaptée aux applications de laboratoire, de test et d'évaluation. Les feuilles sont disponibles en taille 31 x 31 cm (12 x 12") ou sous forme de kit composé de six feuilles 15 x 31 cm (6 x 12"), épaisseur approximative de 0,25 mm (0,01"). Un lot échantillon, comportant six feuilles 15 x 31 cm (6 x 12"), une par plage de températures, est également disponible, comme indiqué dans la matrice de commande.

EXEMPLE DE FILM POLYESTER/FEUILLE PLASTIQUE

Caractéristiques

Bande adhésive : bande adhésive double couche

Film couvrant : souche polyester 5 mil

Matériau de changement de couleur : mélange non toxique d'esters de cristaux liquides

Précision : ±1 °C

Température de stockage : 21 °C (70 °F) et 50 % d'humidité relative

Données d'application : appliquez l'étiquette thermosensible sur une surface propre et sèche. Lisez la température lorsque le changement de couleur est terminé. Vert indique une lecture correcte. En l'absence de vert, la température se lit entre les boîtes bleue et marron.

Fonction : affichage de la température, comme indiqué par l'événement vert

LCS-77, représenté à une échelle réduite.

MARRON :	juste au-dessus de la normale
VERT :	température nominale
BLEU :	juste au-dessous de la normale
NOIR :	autre

Pour commander, consultez omega.fr/lcs_labels pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Individuel, feuille 31 x 31 cm (12 x 12") référence :	Kit, six feuilles 15 x 31 cm (6 x 12") référence :	Plage de températures
LCS-77	LCS-77-KIT	20 à 25 °C (68 à 77 °F)
LCS-86	LCS-86-KIT	25 à 30 °C (77 à 86 °F)
LCS-95	LCS-95-KIT	30 à 35 °C (86 à 95 °F)
LCS-97	LCS-97-KIT	35 à 36 °C (95 à 97 °F)
LCS-104	LCS-104-KIT	35 à 40 °C (95 à 104 °F)
LCS-113	LCS-113-KIT	40 à 45 °C (104 à 113 °F)
	LCS-KIT	Six feuilles, une par plage de températures, voir liste ci-dessus

Exemples de commande : LCS-77, feuilles individuelles 31 x 31 cm (12 x 12").

LCS-95-KIT, comprend 6 feuilles dont les dimensions unitaires sont 15 x 31 cm (6 x 12"), plage de 30 à 35 °C (86 à 95 °F).