

Embases pour connecteurs miniatures


Nylon chargé de verre utilisable de -29 à 220 °C (-20 à 425 °F)

Série MPJ

- ✓ Taille compacte
- ✓ Assemblage facile avec clip à ressort grâce à l'attache à ressort
- ✓ Bornes à vis accessibles
- ✓ Codage de couleur
- ✓ Accepte tous les connecteurs mâles miniatures


Le connecteur de panneau MPJ miniature prend moins de la moitié de la surface du panneau nécessaire pour la version taille standard. Le connecteur est maintenu dans une découpe rectangulaire à l'aide d'un simple clip à pousser. La barrette de connexion clipsable MSS en option peut également être utilisée pour installer une ligne. Les vis de terminaisons inclinées permettent de procéder au câblage après l'assemblage du panneau.

- Découpe de 8,1 x 16,7 mm (0,32 x 0,66") nécessaire
- Distance horizontale de centre à centre de 14,3 mm (0,56")
- Intervalle vertical entre lignes 23,8 mm (0,94") minimum



Consultez omega.fr/panelpunches pour le poinçonnage du panneau

Fourniture optionnelle de bouchons miniature anti-poussière, MPJ-CAP, paquet de 12.



Pour commander

Nous nous efforçons d'améliorer ce produit lorsque les avancées techniques le permettent. Vérifiez la disponibilité de fonctions supplémentaires lors de votre commande.

Clips de montage supplémentaires disponibles

Modèle MH-MPJ-1. (chacune)
Modèle MH-MPJ-5. (lot de 5)

Étiquettes d'identification optionnelles :

Modèle 1-6S, de 1 à 6
Modèle 1-12S, de 1 à 12
Modèle 1-18S, de 1 à 18
Modèle 1-24S, de 1 à 24
Modèle 1-50S, de 1 à 50
Modèle 1-100S, de 1 à 100

Liste des remises

1-10.....	Prix net
11-49.....	5 %
50-99.....	10 %
100-999.....	15 %
1 000-4 999.....	20 %
5 000 et plus.....	25 %

Code alliage [†]	Type de thermocouple à utiliser avec le connecteur	Alliage de compensation		Couleur	Modèle n° (femelle)
		+	-		
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	Jaune	MPJ-K-F
T	Cuivre-Constantan	Cuivre	Constantan	Bleu	MPJ-T-F
J	Fer-Constantan	Fer	Constantan	Noir	MPJ-J-F
E	CHROMEALLOY®-Constantan	CHROMEALLOY®	Constantan	Violet	MPJ-E-F
R/S	Pt - Pt/13 % Rh	Cuivre	RNX/SHX	Vert	MPJ-RS-F
G	W - W/26 % Re	GPX	GNX	Rouge	MPJ-G-F
C	W/5 % Re - W/26 % Re	CPX	CNX	Rouge	MPJ-C-F
D	W/3 % Re - W/25 % Re	DPX	DNX	Rouge	MPJ-D-F
U	Non compensé	Cuivre	Cuivre	Blanc	MPJ-U-F
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	Orange	MPJ-N-F

Les connecteurs sont livrés avec le matériel de montage (clip à ressort).

Remarque : les connecteurs de type U (non compensé) sont utilisés avec les thermocouples de type B (Platine/6 % Rhodium - Platine/30 % Rhodium).

[†] K, T, J, E, R, S et B sont des dénominations ANSI.

Exemple de commande : MPJ-K-F, connecteur de panneau miniature à utiliser avec un connecteur mâle de type K.