

Étiquettes de température réversibles (à cristaux liquides multitempératures)

RLC-50

- ✓ Auto-adhésives
- ✓ Claires et faciles à lire en °C et °F
- ✓ Utilisées dans les applications de chauffage et de refroidissement
- ✓ Reviennent à leur état initial—peuvent être réutilisées indéfiniment
- ✓ Non toxiques
- ✓ Non conductrices d'électricité

7 plages de températures par étiquette !

Les étiquettes de la Série RLC sont idéales pour surveiller la température des pièces électroniques, des relais et des moteurs. Les changements de couleur permettent d'interpréter les étiquettes à cristaux liquides.

Caractéristiques

Temps de réponse : rapide—½ à 2 secondes typique

Épaisseur : environ 0,25 mm (0,010")

Précision : ±2 °C (3,6 °F)

Environnement : éviter toute exposition prolongée aux rayons du soleil et ultraviolets

Température de stockage recommandée : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)


RLC-50-30/0

lot de 10 ou lot de 30

Température :

-30 à 0 °C (-22 à 32 °F)

[incréments de 5 °C (9 °F)]



RLC-50-0/30

lot de 10 ou lot de 30

Température :

0 à 30 °C (32 à 86 °F)

[incréments de 5 °C (9 °F)]




RLC-50-30/60

lot de 10 ou lot de 30

Température :

30 à 60 °C (86 à 140 °F)

[incréments de 5 °C (9 °F)]



RLC-50-60/90

lot de 10 ou lot de 30

Température :

60 à 90 °C (140 à 194 °F)

[incréments de 5 °C (9 °F)]



RLC-50-30/90

lot de 10 ou lot de 30

Température :

30 à 90 °C (86 à 194 °F)

[incréments de 10 °C (18 °F)]




RLC-50-90/120

lot de 10 ou lot de 30

Température :

90 à 120 °C (194 à 248 °F)

[incréments de 5 °C (9 °F)]



- VERT** égal à la température réelle
- MARRON** supérieur à la température réelle
- BLEU** inférieur à la température réelle

Indicateurs de température

Modèle n°	Plage de températures						
RLC-50-30/0(*)	°C -30	-25	-20	-15	-10	-5	0
	°F -22	-13	-4	5	14	23	32
RLC-50-0/30(*)	°C 0	5	10	15	20	25	30
	°F 32	41	50	59	68	77	86
RLC-50-30/60(*)	°C 30	35	40	45	50	55	60
	°F 86	95	104	113	122	131	140
RLC-50-60/90(*)	°C 60	65	70	75	80	85	90
	°F 140	149	158	167	176	185	194
RLC-50-30/90(*)	°C 30	40	50	60	70	80	90
	°F 86	104	122	140	158	176	194
RLC-50-90/120(*)	°C 90	95	100	105	110	115	120
	°F 194	203	212	221	230	239	248

* Préciser « -10 » pour un lot de 10 ou « -30 » pour un lot de 30.

Exemples de commande : RLC-50-90/120-30, étiquettes à 7 niveaux de température [90 à 120 °C (194 à 248 °F)], lot de 30.

RLC-50-60/90-10, étiquettes à 7 niveaux de température [60 à 90 °C (140 à 194 °F)], lot de 10.

Tous les modèles ci-dessus sont représentés à échelle réelle.
0,25 x 12,7 x 44,5 mm (H x l x L) (0,01 x 0,5 x 1,75")