


Accessoires pour connecteurs miniatures

Porte-fil (chape de bobine)

Pour commander Consultez omega.fr/smp-sc_mini_conn_acc pour obtenir les tarifs et d'autres informations


Modèle n°		Connecteurs compatibles
SMP-SC	Lot de 5	SMPW, HMPW
SWHCL	Lot de 20	SMPW, HMPW



Serre-tube double élément


Modèle n°	Connecteurs compatibles
DX-BRLK-(*)-SMP	SMPW, HMPW

*Insérez le diamètre de la sonde : « 116 » pour 1/16 de pouce, « 18 » pour 1/8 de pouce



Serre-câble avec ferrite

Modèle n°	Connecteurs compatibles
PCLM-SMP-FT	SMPW, GMP, HGMP
PCLM-SMP-RSC-FT	HMPW, MTP



Pour les connecteurs miniatures avec ferrite incorporée, visitez omega.com

Serre-câble

Modèle n°	Connecteurs compatibles
PCLM-SMP	SMPW, HMPW
PCLM-NMP	NMP
PCLM-GMP	GMP, HGMP
PCLM-SMP-RSC	SMPW, HMPW (fil de calibre sup.)
PCLM-SHX	SHX-MF



Serre-câble PCLM-SMP représenté avec un SMPW-J-M

Manchon miniature de calage

Modèle n°	Connecteurs compatibles
MSRT-116-(*)	SMPW, HMPW, GMP, HGMP
MSRT-332-(*)	
MSRT-532-10	

*Insérez la quantité du conditionnement 5, 10, 50, 100. unités par lot. Le numéro du milieu indique le diamètre intérieur du manchon: « 316 » pour 3/16 de pouce, « 332 » pour 3/32 de pouce ou « 532 » pour 5/32 de pouce.



Enveloppes caoutchouc

Modèle n°	Connecteurs compatibles
MRB	SMPW, HMPW
MRBS	SMPW, HMPW

MRB testé à 200° MRBS testé à 450°



Accessoires pour connecteurs miniatures

Agrafe de sûreté

Pour commander Consultez omega.fr/smp-sc_mini_conn_acc pour obtenir les tarifs et d'autres informations


Modèle n°	Connecteurs compatibles
SMCL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP
FMCL	FMP, FMPW, HFMP, HFMPW

Agrafe de sûreté SMCL représenté avec GMP-T-MF



Support de montage panneau (standard et trou rond)

Modèle n°	Connecteurs compatibles	Dimensions A
SMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0,88"
MACL	NMP	0,88"
SRMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0,67"
RMACL	NMP	0,67"




Réducteur de diamètre de sortie de fil, pour les connecteurs SMPW pour fils de diamètres inférieurs

Modèle N° (lot de 20)	Réduction du diamètre
RB-SMP-100	2,54 (0,100") de dia.
RB-SMP-140	3,55 (0,140") de dia



Dimensions : mm (pouces)



Douilles à sertir

Modèle n°	Dia A-ID mm (po)	Dia B-OD mm (po)	Dia C mm (po)	Dia E mm (po)	Connecteurs compatibles
(*)B-SMP-CR020-(**)	0,56(0,022)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	SHX, NMP, MTP, GMP, SMP, SMPW, FMPW
(*)B-SMP-CR032-(**)	0,89 (0,035)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR040-(**)	1,09 (0,043)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR1,5 MM-(**)	1,57 (0,062)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR062-(**)	1,65 (0,065)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR093-(**)	2,44 (0,096)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/A	
(*)B-SMP-CR3,0 mm-(**)	3,10 (0,122)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/A	
(*)B-SMP-CR125-(**)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/A	

(*) Insérer « B » pour cuivre (Brass) ou « S » pour acier inoxydable (Steel).
 (**) Insérez la quantité : « 10 » ou « 100 ». Le numéro « CR » indique le diamètre de sonde compatible.
 Pour commander l'outil de sertissage utilisable avec ces douilles commandez la référence **BB-SMT-CT**.

Exemple de commande : **SB-SMP-CR040-100**, lot de 100 douilles à sertir en acier inoxydable pour sonde de 0,043 de diamètre.

Manchon de calage en silicone de 0,25" de long

Modèle n°	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Connecteurs compatibles
SSRT-CC-018-(*)	3,18 (0,125)	4,77 (0,188)	6,35 (0,250)	OSTW mâle ou femelle
SSRT-CC-332-(*)	2,38 (0,094)			
SSRT-CC-116-(*)	1,59 (0,063)			
SSRT-CC-132-(*)	0,79 (0,032)			

* Insérer la quantité : 5, 10, 50, 100 unités par lot.
 Le numéro du milieu indique le diamètre intérieur du manchon. Pour un manchon de calage de longueur 0,75", visitez omega.com

BREVETÉ
 Couvert par les brevets et demandes en instance américains et internationaux

