

# Connecteurs de type sub-D à sertir, économiques

Tarifs et détails sur [omega.com/sm\\_sub-d\\_conn](http://omega.com/sm_sub-d_conn)

Série SM  
Lot de 5

Domaines d'application :

- ✓ Laboratoires d'essais
- ✓ Essais d'automobiles
- ✓ Postes de contrôle qualité
- ✓ Sondes de profil
- ✓ Applications à haute densité
- ✓ -55 à 105 °C (-67 à 221 °F)



Représentation à échelle réduite.

Pour connaître les dimensions des connecteurs, rendez-vous sur [omega.com](http://omega.com)

Connecteurs vendus par lots de 5

Tous les modèles sont représentés à échelle réduite.



SMTC-9MF  
9 contacts, lot de 5.


SMTC-15MF  
15 contacts, lot de 5.

SMTC-25MF  
25 contacts, lot de 5.

SMTC-37MF  
37 contacts, lot de 5.

SMTC-50MF  
50 contacts, lot de 5.

Capots arrière vendus par lots de 5



45°/Droit

90°/Droit

Bout 90°/droit ouvrant

Représentation à échelle réduite.

45°/Droit		
Modèle n°	Description	No. de contacts
SM4-9	Capot AR sub-D 45°/droit	9
SM4-15		15
SM4-25		25
SM4-37		37
SM4-50		50

Exemple de commande : SM4-15, isolateur 45°/droit de type sub-D

90°/Droit		
Modèle n°	Description	No. de contacts
SM9-9	Capot AR sub-D 90°/droit	9
SM9-15		15
SM9-25		25
SM9-37		37

Exemple de commande : SM9-9, 9solateur 90°/droit de type sub-D


Bout 90°/droit ouvrant		
Modèle n°	Description	No. de contacts
SMT-15	Capot AR sub-D 90°/droit ouvrant	15
SMT-25S*		25
SMT-25L†		25
SMT-37		37
SMT-50		50

\* Diam. de câble max 8,51 mm (0,335")  
† Diam. de câble max 11,68 mm (0,460")

# Contacts thermocouple à sertir, économiques pour connecteurs SM

## Série SMTC Lot de 100 contacts mâles ou femelles

Les contacts mâles et femelles à sertir économiques en alliage de thermocouple OMEGA constituent la nouvelle référence en ce qui concerne le rapport prix/performance. Ils sont disponibles en différents alliages de thermocouple, dont le Chromega®, l'Alomega®, le fer doré, le Constantan et le cuivre. Notre stock propose également des contacts mâles et femelles non compensés. Tous les contacts thermocouple comportent un code couleur pour une identification rapide et sont vendus par lot de 100 (4 bandes de 25 unités). Il est facile de câbler les contacts mâles et femelles avec le câble thermocouple multibrin



OMEGA® (AWG 20 à 24). Le fil multibrins est recommandé car il permet des connexions électriques plus fiables. Ces connecteurs Sub-D de précision sont vendus par lots de 5 (chaque lot comprend 5 connecteurs mâles et 5 connecteurs femelles). Ces lots sont disponibles en versions 9, 15, 25, 37 et 50 contacts.

SMTC-IR-P  
contact mâle.

SMTC-CO-S  
contact femelle.

Modèles représentés  
5 fois plus grand que  
leur taille réelle.

### Contacts mâles et femelles en alliage de thermocouple

Pour commander		
Type d'alliage	Référence - Contacts mâles.	Référence - Contacts femelles.
CHROMEQA®(+)	SMTC-CH-P	SMTC-CH-S
ALOMEGA® (-)	SMTC-AL-P	SMTC-AL-S
Constantan (-)	SMTC-CO-P	SMTC-CO-S
Cuivre (+)	SMTC-CU-P	SMTC-CU-S
Fer* (+)	SMTC-IR-P	SMTC-IR-S
Omega-P® (+)	SMTC-OP-P	SMTC-OP-S
Omega-N® (-)	SMTC-ON-P	SMTC-ON-S

\* Doré

Exemples de commande : SMTC-CH-P, un lot de 100 contacts thermocouples mâles CHROMEQA®, et SMTC-CH-S, un lot de 100 contacts thermocouples femelles CHROMEQA®.

SMTC-50MF, connecteurs 50 contacts.

### Accessoires (non représentés)

Modèle n°	Description
SMFR	Jeu de vis de verrouil. femelles, 5 pièces/lot.
SMMR	Jeu de vis de verrouil. mâles, 5 pièces/lot.

Pour commander : précisez les contacts (mâles et femelles), les connecteurs, les capots, et les accessoires.

### Corps de connecteur Sub-D (mâle et femelle)

Modèle n°	Description
SMTC-9MF	Connecteurs 9 contacts (pack de 5 lots)
SMTC-15MF	Connecteurs 15 contacts (pack de 5 lots)
SMTC-25MF	Connecteurs 25 contacts (pack de 5 lots)
SMTC-37MF	Connecteurs 37 contacts (pack de 5 lots)
SMTC-50MF	Connecteurs 50 contacts (pack de 5 lots)

Matériau	Type de thermocouple (symbole ANSI)
Fer/Constantan	J
CHROMEQA®/ALOMEGA®	K
Cuivre/Constantan	T
CHROMEQA®/Constantan	E
Omega-P/Omega-N	N


Liste de remises	
1-10 .....	prix net
11-24 .....	10 %
25-99 .....	15 %
100-499 .....	20 %
500 et plus .....	25 %

### Contacts mâles et femelles non compensés

Référence - Contacts mâles	Référence - Contacts femelles
SMTC-BR-P Laiton doré	SMTC-PBRZ-S Bronze phosphoreux doré

### Outils

Modèle n°	Description
SM-CTHD	Outil de sertissage professionnelle
SM-CTE	Outil de sertissage économique
SM-EX	Outil d'insertion/extraction



SM-CTHD outil de sertissage de précision professionnelle avec système de cliquet.

SM-CTE outil de sertissage économique.



SM-EX outil d'insertion/extraction polyvalent.