Gaine de protection en PFA

Utilisé pour la recherche et développement sur les thermocouples à fil nu, RTD et fibre optique.



Représentation à échelle réduite.

Bobine de 30 m (100')

- **Paroi mince**
- **PTFE extrudé, température nominale de 260 °C (500 °F)**
- **Code couleur pour une identification en toute simplicité**
- **Ininflammable**

La gaine en TFE offre une protection supérieure contre l'abrasion et est parfaitement adaptée pour l'isolation des fils en milieux humides ou corrosifs, où la température n'excède pas 260 °C (500 °F). Tous les coloris et calibres sont disponibles en stock pour une livraison rapide !

Fabriquez votre propre thermocouple isolé !



Remises	
1 à 10 pieds	Prix net
11 à 24 pieds	10 %
25 à 99 pieds	20 %
100 à 499 pieds	30 %
≥500 pieds	35 %

Disponible sur stock en longueurs prébobinées de 25' et 100' pour une livraison rapide.

Disponible ! *Pour des longueurs supérieures et continues, consultez le département des Ventes pour les tarifs et les délais !*

Pour commander : ***consultez omega.fr/tf-bk_b_r_y_w pour obtenir les tarifs et d'autres informations***

Couleur	20 AWG	24 AWG	26 AWG	28 AWG	30 AWG
Noir	TF-BK-20	TF-BK-24	TF-BK-26	TF-BK-28	TF-BK-30
Bleu	TF-B-20	TF-B-24	TF-B-26	TF-B-28	TF-B-30
Violet	TF-P-20	TF-P-24	TF-P-26	TF-P-28	TF-P-30
Rouge	TF-R-20	TF-R-24	TF-R-26	TF-R-28	TF-R-30
Blanc	TF-W-20	TF-W-24	TF-W-26	TF-W-28	TF-W-30
Jaune	TF-Y-20	TF-Y-24	TF-Y-26	TF-Y-28	TF-Y-30

Pour commander, précisez la référence du modèle et la longueur souhaitée. Bobines de 25 et 100' disponibles sur stock pour une livraison rapide.
Autres longueurs disponibles avec surcoût. Commande minimum, 10'. Contacter le département des ventes pour connaître les délais de livraison.
***Exemple de commande : TF-R-24-25**, gaine PFA rouge pour fil de calibre 24, longueur 25 pieds.*

Dimensions : mm (po)

Calibre AWG	Diamètre intérieur (Nominal)	Épaisseur de paroi	
		Nominal	Tolérance
30	0,30 (0,012)	0,23 (0,009)	0,05 (0,002)
28	0,38 (0,015)	0,23 (0,009)	0,05 (0,002)
26	0,46 (0,018)	0,23 (0,009)	0,05 (0,002)
24	0,56 (0,022)	0,25 (0,010)	0,08 (0,003)
20	0,86 (0,034)	0,38 (0,015)	0,08 (0,003)