

Étiquettes irréversibles

Consultez omega.fr/tl-s_labels pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Le point de l'indicateur devient noir à la température nominale.

Étiquettes rondes à un point (°C/°F)

Les **étiquettes TL-S** sont conçues pour un fonctionnement économique et à une seule température. Les modèles TL-S sont des étiquettes rondes et compactes de 9,52 mm (3/8") de diamètre seulement. Elles sont particulièrement adaptées aux espaces restreints. Les étiquettes TL-S sont proposées par lots de 30 ou 50.



Modèle n° (Lot de 30)	Plage °C (°F)	Modèle n°	Plage °C (°F)	Modèle n°	Plage °C (°F)	Modèle n°	Plage °C (°F)
TL-S-100	38 (100)	TL-S-190	88 (190)	TL-S-300	149 (300)	TL-S-410	210 (410)
TL-S-105	41 (105)	TL-S-200	93 (200)	TL-S-310	154 (310)	TL-S-420	216 (420)
TL-S-110	43 (110)	TL-S-210	99 (210)	TL-S-320	160 (320)	TL-S-435	224 (435)
TL-S-115	46 (115)	TL-S-220	104 (220)	TL-S-330	166 (330)	TL-S-450	232 (450)
TL-S-120	49 (120)	TL-S-230	110 (230)	TL-S-340	171 (340)	TL-S-465	241 (465)
TL-S-130	54 (130)	TL-S-240	116 (240)	TL-S-350	177 (350)	TL-S-480	249 (480)
TL-S-140	60 (140)	TL-S-250	121 (250)	TL-S-360	182 (360)	TL-S-490	254 (490)
TL-S-150	66 (150)	TL-S-260	127 (260)	TL-S-370	188 (370)	TL-S-500	260 (500)
TL-S-160	71 (160)	TL-S-270	132 (270)	TL-S-380	193 (380)		
TL-S-170	77 (170)	TL-S-280	138 (280)	TL-S-390	199 (390)		
TL-S-180	82 (180)	TL-S-290	143 (290)	TL-S-400	204 (400)		

Caractéristiques

Précision : jusqu'à 99 °C (210 °F) : ±1 °C (1,8 °F) ; de 100 °C (212 °F) à 154 °C (309 °F) : ±1,5 °C (2,7 °F) ; de 160 °C (320 °F) à 280 °C (536 °F) : ±1 % et ±1 °C (1,8 °F)

Pour commander un lot de 50, ajouter le suffixe « -50 » à la référence du modèle.

Exemple de commande : TL-S-100-50, étiquette ronde à un point, 38 °C (100 °F), lot de 50.

Étiquettes rondes à 4 points (°F uniquement)

Les **étiquettes TL-C** proposent, sous une forme ronde compacte et unique, 4 températures nominales. Ces étiquettes sont tout particulièrement adaptées à des espaces restreints. Les indicateurs TL-C sont proposés par lots de 10 ou 30.




Modèle n° (Lot de 10)	Plage de températures °F	Modèle n°	Plage de températures °F
TL-C-105	105 110 115 120	TL-C-290	290 300 310 320
TL-C-130	130 140 150 160	TL-C-330	330 340 350 360
TL-C-170	170 180 190 200	TL-C-370	370 380 390 400
TL-C-210	210 220 230 240	TL-C-410	410 420 435 450
TL-C-250	250 260 270 280	TL-C-465	465 480 490 500

Pour commander un lot de 30, ajouter le suffixe « -30 » à la référence du modèle.

Exemple de commande : TL-C-105-30, étiquette à 4 points, 105 à 120 °F, lot de 30.

Étiquettes à 3 points (°C/°F)

Les **étiquettes TL-T** proposent 3 températures nominales sur une même étiquette, fournissant ainsi à l'utilisateur de plus amples informations sur la température maximale de l'étiquette. Utilisez ces étiquettes pour déterminer la température maximale. Les étiquettes TL-T sont proposées par lots de 20 ou 40.




Modèle n° (Lot de 20)	Plage de températures °C (°F)	Modèle n°	Plage de températures °C (°F)
TL-T-105	41 (105) 43 (110) 46 (115)	TL-T-300	149 (300) 154 (310) 160 (320)
TL-T-120	49 (120) 54 (130) 60 (140)	TL-T-330	166 (330) 171 (340) 177 (350)
TL-T-150	66 (150) 71 (160) 77 (170)	TL-T-360	182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-T-180	82 (180) 88 (190) 93 (200)	TL-T-390	199 (390) 204 (400) 210 (410)
TL-T-210	99 (210) 104 (220) 110 (230)	TL-T-420	216 (420) 224 (435) 232 (450)
TL-T-240	116 (240) 121 (250) 127 (260)	TL-T-465	241 (465) 249 (480) 254 (490)
TL-T-270	132 (270) 138 (280) 143 (290)		

Pour commander un lot de 40, ajouter le suffixe « -40 » à la référence du modèle.

Exemple de commande : TL-T-120-40, étiquette à 3 points, 49 à 60 °C (120 à 140 °F), lot de 40.

Étiquettes à 5 points (°C/°F)

Les **étiquettes TL-F** présentent 5 points de température alignés sur une ligne. Cette conception permet à l'utilisateur de connaître la température maximale d'un seul coup d'œil. Les étiquettes TL-F sont proposées par lots de 10 ou 30.



Modèle n° (Lot de 10)	Plage de températures °C (°F)
TL-F-105	41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140	60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190	88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240	116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290	143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340	171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390	199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450	232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

Pour commander un lot de 30, ajouter le suffixe « -30 » à la référence du modèle.

Exemple de commande : TL-F-105-30, étiquette à 5 points, 41 à 54 °C (105 à 130 °F), lot de 30.