


# Étiquettes de température OMEGALABEL® irréversibles

- ✓ Revers adhésifs pour une fixation simple à des températures supérieures à -40 °C/°F
- ✓ L'indicateur devient noir lorsqu'il est exposé

## Séries TL-8 et TL-10

### Caractéristiques

**Précision :** jusqu'à 99 °C (210 °F) :  
±1 °C (1,8 °F) ;  
de 100 °C (212 °F) à 154 °C (309 °F) :  
±1,5 °C (2,7 °F) ;  
de 160 °C (320 °F) à 280 °C (536 °F) :  
±1 % et ±1 °C (1,8 °F)



**SÉRIE TL-8,**  
étiquettes de 8 niveaux de températures  
46 x 18 mm (1,8 x 0,7")


Modèle n°	Plage de températures								
TL-8-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71
TL-8-170(*)	°F	170	180	190	200	210	220	230	240
	°C	77	82	88	93	99	104	110	116
TL-8-250(*)	°F	250	260	270	280	290	300	310	320
	°C	121	127	132	138	143	149	154	160
TL-8-330(*)	°F	330	340	350	360	370	380	390	400
	°C	166	171	177	182	188	193	199	204
TL-8-410(*)	°F	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	210	216	224	232	241	249	254	260

TL-8-250  
représenté en  
taille réelle.

\* Préciser « -10 » pour un lot de 10 ou « -30 » pour un lot de 30.  
**Exemple de commande :** TL-8-170-30, étiquettes de 8 niveaux de températures (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 °F), lot de 30.




Vérifiez la bonne réception  
des produits critiques.



### Applications

- Générale • Aéronautique • Électrique • CVCA
- Toute application dans laquelle la taille n'est pas un facteur déterminant



TL-10-105  
représenté  
en taille  
réelle.


**SÉRIE TL-10,** étiquettes de 10 niveaux de températures  
54 x 18 mm (2,1 x 0,7")

Modèle n°	Plage de températures										
TL-10-105(*)	°F	105	110	115	120	130	140	150	160	170	180
	°C	40	43	46	49	54	60	66	71	77	82
TL-10-190(*)	°F	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
	°C	88	93	99	104	110	116	121	127	132	138
TL-10-290(*)	°F	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
	°C	143	149	154	160	166	171	177	182	188	193
TL-10-390(*)	°F	390	400	410	420	435	450	465	480	490	500
	°C	199	204	210	216	224	232	241	249	254	260

\* Préciser « -10 » pour un lot de 10 ou « -30 » pour un lot de 30.

**Exemple de commande :** TL-10-105-30, étiquettes de 10 niveaux de températures (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 °F), lot de 30.

Testez les  
composants  
de la carte  
de circuit  
imprimé.



Représentation  
à échelle réduite.