Sondes de surface spécialisées

Toutes les sondes de la série répondent aux Limites d'erreur standard.



Adaptateur TAS

Tous les modèles sont fournis avec un connecteur miniature SMPW moulé, ainsi qu'un adaptateur TAS pour les connecteurs standards.

Modèle n° 88203 (*)-CEI et modèle n° 98203 (*)-CEI avec tête pivotante

Pour les surfaces métalliques lisses en rotation, de 229 mm à 610 mm de diamètre. Vitesse max. de la surface de 90 m par minute. Température max. de la surface de 205 °C.

Élément remplaçable fourni gratuitement ; pour davantage d'éléments, commandez le ***modèle n° 88203 (*)-RE***

Modèle n° 88201 (*)-CEI et modèle n° 98201 (*)-CEI avec tête pivotante

Sonde de roulement en surface, à utiliser sur les surfaces lisses, en mouvement ou en rotation, à une vitesse allant jusqu'à 61 m par minute. Température max. de la surface de 205 °C.

Élément remplaçable fourni gratuitement ; pour davantage d'éléments, commandez le ***modèle n° 88201 (*)-RE***

BREVETÉ

Couvert par les brevets et demandes en instance américains et internationaux.

Rendez-vous sur le site omega.fr pour connaître les dimensions

**** Préciser le type de T/C :***
K : *CHROMEGA™-ALOMEGA™*
E : *CHROMEGA™-Constantan*

Modèle n° 88202 (*)-CEI et modèle n° 98202 (*)-CEI avec tête pivotante

Sonde de roulement en surface, bien adaptée à la mesure des températures des parois externes de tuyauteries lisses en plastique ou en acier. Peut servir sur les surfaces en mouvement ou en rotation de 560 à 1 520 mm de diamètre, avec une vitesse de surface max. de 90 m par minute. Température max. de la surface de 205 °C.

Élément remplaçable fourni gratuitement ; pour obtenir des éléments supplémentaires, commandez le **modèle n° 88202 (*)-RE.**

Exemple de commande : 98201K-IEC, *sonde de surface à tête pivotante sur roues, modèle 98201, thermocouple de type K.*