

JAUGE DE CONTRAINTE DE PRÉCISION

ROSETTE EMPILÉE COUDEE – 2 ÉLÉMENTS

90° POUR MESURER LA CONTRAINTE AXIALE

Jauges de contrainte
sur mesure disponibles !
Pas de quantités minimum.
Consultez les ingénieurs.

NOTE
ST = acier
AL = Aluminium

Pour commander Consultez omega.fr/sgd_biaxial pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Visitez-nous
en ligne



	MODÈLE N°	RÉSISTANCE NOMINALE (Ω)	DIMENSIONS mm (Pouce) [†]				MAX.V* (Vrms)	TERMINAISON	COMP. DE TEMP.	TERM. PAD
			GRILLE		SUPPORT					
			A	B	C	D				
Représenté à aux dimensions réelles, 5,6 mm  Conducteurs non représentés	SGD-2/120-XY11	120	2,00 (0,079)	1,10 (0,043)	5,60 (0,220)	5,60 (0,220)	3	Conducteurs à ruban	ST	BPT-2
	SGD-2/120-XY13	120	Dessin de petite rosette empilée 120 Ω				4	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-2/120-XY41	120					3	Plots de soudure	ST	
	SGD-2/120-XY43	120					4	Plots de soudure	AL	
Représenté à aux dimensions réelles, 5,6 mm  Conducteurs non représentés	SGD-2/350-XY11	350	2,00 (0,079)	1,10 (0,043)	5,60 (0,220)	5,60 (0,220)	5	Conducteurs à ruban	ST	BPT-2
	SGD-2/350-XY13	350	Dessin de petite rosette empilée 350 Ω				7	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-2/350-XY41	350					5	Plots de soudure	ST	
	SGD-2/350-XY43	350					7	Plots de soudure	AL	
Représenté à aux dimensions réelles, 7,1 mm  Conducteurs non représentés	SGD-3/120-XY11	120	3,00 (0,118)	1,70 (0,067)	7,10 (0,280)	7,10 (0,280)	4,5	Conducteurs à ruban	ST	BPT3
	SGD-3/120-XY13	120	Dessin de rosette empilée moyenne 120 Ω				6	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-3/120-XY41	120					4,5	Plots de soudure	ST	
	SGD-3/120-XY43	120					6	Plots de soudure	AL	
Représenté à aux dimensions réelles, 7,1 mm  Conducteurs non représentés	SGD-3/350-XY11	350	3,00 (0,118)	1,70 (0,067)	7,10 (0,280)	7,10 (0,280)	7,5	Conducteurs à ruban	ST	BPT-3
	SGD-3/350-XY13	350	Dessin de rosette empilée moyenne 350 Ω				10	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-3/350-XY41	350					7,5	Plots de soudure	ST	
	SGD-3/350-XY43	350					10	Plots de soudure	AL	
Représenté à aux dimensions réelles, 11,4 mm  Conducteurs non représentés	SGD-7/120-XY11	120	6,50 (0,256)	3,10 (0,122)	11,40 (0,449)	11,40 (0,449)	9	Conducteurs à ruban	ST	BPT-4
	SGD-7/120-XY13	120	Dessin de grande rosette empilée 120 Ω				12	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-7/120-XY41	120					9	Plots de soudure	ST	
	SGD-7/120-XY43	120					12	Plots de soudure	AL	
Représenté à aux dimensions réelles, 11,4 mm  Conducteurs non représentés	SGD-7/350-XY11	350	6,50 (0,256)	3,10 (0,122)	11,40 (0,449)	11,40 (0,449)	15	Conducteurs à ruban	ST	BPT-4
	SGD-7/350-XY13	350	Dessin de grande rosette empilée 350 Ω				20	Conducteurs à ruban	AL	
	SGD-7/350-XY41	350					15	Plots de soudure	ST	
	SGD-7/350-XY43	350					20	Plots de soudure	AL	

LISTE DE REMISES

De 1 à 10 paquets Net
De 11 à 24 paquets 5 %
De 25 à 49 paquets 10 %
50 et plus, et OEM . . Consultez l'usine

[†] Pour la légende des dimensions, visitez notre site internet.

* Tension maximale permise d'excitation du pont (Vrms).

Note: Pour les accessoires de jauges de contraintes visitez notre site internet.

Exemple de commande : SGD-7/350-XY11, grille 6,5 mm, dessin de grande rosette empilée coudeée 350 Ω.

