

Thermomètre à infrarouge avec visée laser cercle/point

OSXL450



- ✓ Plage de mesure - 20 à 320 °C (-4,0 à 608,0 °F)
- ✓ Émissivité fixe 0,95
- ✓ Champ de vision 6:1
- ✓ Mise hors tension automatique
- ✓ Écran à rétroéclairage pour utilisation nocturne
- ✓ Visée laser cercle/point
- ✓ °C/°F commutable

L'OSXL 450 est un thermomètre économique, sans contact, facile à utiliser. Son système de visée laser breveté définit la cible et il suffit de pointer et d'appuyer sur la gâchette pour obtenir des mesures de température dans une plage de -20 à 320 °C (-4,0 à 608,0 °F). Les relevés de températures de surface sont effectués en moins d'une seconde. Fourni avec une dragonne et des piles.

Caractéristiques

Plage de température : -20,0 à 320,0 °C (-4 à 608 °F)

Précision : ± 2 °C (± 3 °F) ou 2 % de la lecture, le plus élevé des deux

Répétabilité : 2 % ou 3 °F

Temps de réponse : 500 ms, 95 %

Réponse spectrale : 7 à 18 µm

Émissivité de : 0,95

Puissance d'émission laser : moins de 1 mW

Plage de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 105 °F)

Humidité relative : 10 à 95 % sans condensation, jusqu'à 30 °C (86 °F)

Temp. de stockage : -20 à 65 °C (-4 à 150 °F) sans pile

Dimensions : 160 x 90 x 43 mm (L x l x P) (6,3 x 3,54 x 1,7")

Poids : 150 g (0,33 lb)

Alimentation : 9 V (incluse)

Autonomie : 12 heures, avec le laser allumé



Rapport de distance/spot : 6:1

BREVETÉ

Couvert par les brevets et demandes en instance américains et internationaux

OSXL450 représenté aux dimensions réelles.

Choix entre un cercle et un point de visée laser



Pour commander consulter omega.fr/osxl450 pour obtenir les tarifs et d'autres informations

N° de modèle	Description
OSXL450	Thermomètre économique à infrarouge économique avec laser cercle/point

Livré complet avec des piles de 9 V, une dragonne et le manuel utilisateur.

Exemple de commande : OSXL450, thermomètre à infrarouge.