

Fil thermocouple


Petit diamètre, métal de base

Pour répondre aux besoins immédiats de la science et de l'industrie en matière de fil thermocouple de première qualité, disponibles en longueurs pratiques et à prix raisonnables, OMEGA propose des matériaux pour thermocouple dans une gamme variée de diamètres de fils. Le fil est fourni non isolé sur des bobines standard de 76 mm (3") de diamètre, en longueur continue de 15 m (50'). Les diamètres vont de 0,013 à 3,25 mm (0,0005 à 0,128"). Le fil est fourni à l'unité ou en lot de deux bobines appariées pour correspondre aux limites de précision standard. D'autres diamètres et quantités sont disponibles sur demande.

Fil thermocouple en métal de base non isolé

Pour commander Consultez omega.fr/spir pour obtenir les tarifs et d'autres informations

Matériau	Diam. fil mm (pouces)	Modèle n°	Matériau	Diam. fil mm (pouces)	Modèle n°
J Fer	0,02 (0,001)	SPIR-001	T Cuivre	0,02 (0,001)	SPCP-001
	0,05 (0,002)	SPIR-002		0,05 (0,002)	SPCP-002
	0,07 (0,003)	SPIR-003		0,07 (0,003)	SPCP-003
	0,13 (0,005)	SPIR-005		0,13 (0,005)	SPCP-005
	0,25 (0,010)	SPIR-010		0,25 (0,010)	SPCP-010
	0,38 (0,015)	SPIR-015		0,38 (0,015)	SPCP-015
	0,5 (0,020)	SPIR-020		0,5 (0,020)	SPCP-020
	0,8 (0,032)	SPIR-032		0,8 (0,032)	SPCP-032
J Constantan*	1,6 (0,064)	SPIR-064		1,6 (0,064)	SPCP-064
	0,02 (0,001)	SPCI-001	N OMEGA-P® (Nicrosil)	0,07 (0,003)	SPOP-003
	0,05 (0,002)	SPCI-002		0,13 (0,005)	SPOP-005
	0,07 (0,003)	SPCI-003		0,25 (0,010)	SPOP-010
	0,13 (0,005)	SPCI-005		0,5 (0,020)	SPOP-020
	0,25 (0,010)	SPCI-010		0,8 (0,032)	SPOP-032
	0,38 (0,015)	SPCI-015		0,07 (0,003)	SPON-003
	0,5 (0,020)	SPCI-020		0,13 (0,005)	SPON-005
	0,8 (0,032)	SPCI-032		0,25 (0,010)	SPON-010
K CHROME®	1,6 (0,064)	SPCI-064		0,5 (0,020)	SPON-020
	0,013 (0,0005)	SPCH-0005		0,8 (0,032)	SPON-032
	0,02 (0,001)	SPCH-001	N OMEGA-N® (Nisil)	0,013 (0,0005)	SPCH-0005
	0,05 (0,002)	SPCH-002		0,02 (0,001)	SPCH-001
	0,07 (0,003)	SPCH-003		0,05 (0,002)	SPCH-002
	0,13 (0,005)	SPCH-005		0,07 (0,003)	SPCH-003
	0,25 (0,010)	SPCH-010		0,13 (0,005)	SPCH-005
	0,38 (0,015)	SPCH-015		0,25 (0,010)	SPCH-010
	0,5 (0,020)	SPCH-020		0,38 (0,015)	SPCH-015
	0,8 (0,032)	SPCH-032		0,5 (0,020)	SPCH-020
	1,6 (0,064)	SPCH-064	E CHROME®	0,8 (0,032)	SPCH-032
	3,3 (0,128)	SPCH-128		1,6 (0,064)	SPCH-064
	0,013 (0,0005)	SPAL-0005		3,3 (0,128)	SPCH-128
K ALOMEGA®	0,02 (0,001)	SPAL-001		0,013 (0,0005)	SPCC-0005
	0,05 (0,002)	SPAL-002		0,02 (0,001)	SPCC-001
	0,07 (0,003)	SPAL-003		0,05 (0,002)	SPCC-002
	0,13 (0,005)	SPAL-005		0,07 (0,003)	SPCC-003
	0,25 (0,010)	SPAL-010		0,13 (0,005)	SPCC-005
	0,38 (0,015)	SPAL-015	E Constantan*	0,25 (0,010)	SPCC-010
	0,5 (0,020)	SPAL-020		0,38 (0,015)	SPCC-015
	0,8 (0,032)	SPAL-032		0,5 (0,020)	SPCC-020
	1,6 (0,064)	SPAL-064		0,8 (0,032)	SPCC-032
	3,3 (0,128)	SPAL-128		1,6 (0,064)	SPCC-064
	0,013 (0,0005)	SPCC-0005			
T Constantan*	0,02 (0,001)	SPCC-001			
	0,05 (0,002)	SPCC-002			
	0,07 (0,003)	SPCC-003			
	0,13 (0,005)	SPCC-005			
	0,25 (0,010)	SPCC-010			
	0,38 (0,015)	SPCC-015			
	0,5 (0,020)	SPCC-020			
	0,8 (0,032)	SPCC-032			
	1,6 (0,064)	SPCC-064			



Commandez - les par paires !

Représentation à échelle réduite.

Disponibles en plus grandes longueurs. Consultez le service commercial OMEGA pour plus de détails.

Liste de remises

1 à 10 bobines . . .	Prix net
11 à 24 bobines . . .	10 %
25 à 49 bobines . . .	15 %
50 bobines et plus . .	20 %

* Il existe deux formes de Constantan. Chaque version est composée des mêmes éléments, mais le pourcentage de ces éléments est différent. L'un correspond au fer. L'autre peut correspondre au cuivre ou au Chrome®. Lors d'une commande de lots appariés, vérifiez que vous précisez **SPCI** avec **SPIR** et **SPCC** avec **SPCP** ou **SPCH**.

Exemples de commande :
SPCH-020-50, 15 m (50') de fil CHROME® de type K, 0,5 mm (0,020") de diamètre, et **SPAL-020-50**, 15 m (50') de fil ALOMEGA® de type K, 0,5 mm (0,020") de diamètre.
SPIR-010-50, 15 m (50') de fil de fer de type J, 0,25 mm (0,010") de diamètre, et **SPCI-010-50**, 15 m (50') de fil Constantan de type J, 0,25 mm (0,010") de diamètre.

Remarque : Les prix publiés sont basés sur la valeur du marché au moment de l'impression. Ils sont sujets à modification en fonction de fluctuations sur le cours du nickel, du chrome et autres métaux précieux.